

G 7118 SCU XXL AutoDos

Työtason alle asennettava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Innovatiivinen muotoilu ja suuri mukavuus – 3D°MultiFlex -taso
- Kommunikointi koneen kanssa ei voisi olla helpompaa – Miele@home
- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Puhdasvesijärjest. astianpesukoneet – alkaen 6.0 l litrasta autom.ohjelmassa d
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose



EAN: 4002516437086 / Materiaalin numero: 11781270 /
Vanhan materiaalin numero: 21711837NER

Malli	
Työtason alle asennettava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Luukunsuljin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkivalo	Näyttö
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	B
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,64
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	64
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,40
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	199
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
Hellävarainen	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•

G 7118 SCU XXL AutoDos

Työtason alle asennettava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516437086 / Materiaalin numero: 11781270 /
Vanhan materiaalin numero: 21711837NER

Koneenhoito

•

Astianpesun ohjelmavaihtoehdot

AutoDos

•

Pika

•

Erittäin puhdas

•

Erittäin kuiva

•

Korivarustus

Ruokailuvälineiden sijoittelu

3D MultiFlex -taso

FlexCare-kuppitelinet

1

Korivarustus

ComfortPlus

Täyttömäärä astiastoja

14

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä

•

Suodattimen merkivalo

•

Lapsilukko

•

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm

600

Sijoitusaukon maksimileveys, mm

600

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm

845

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm

910

Sijoitusaukon syvyys, mm

570

Laitteen leveys, mm

598

Laitteen korkeus, mm

845

Laitteen syvyys, mm

570

Syvyys luukku auki, cm

120,5

Nettopaino, kg

49,5

Kokonaisliitäntäteho, kW

2,00

Jännite, V

230

Sulakekoko, A

10

Vaiheiden määrä

1

Jännitteen taajuus

50

Tulovesiletkun pituus, cm

1,50

Poistoletkun pituus, cm

1,50

Liitäntäjohdon pituus, m

1,70

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua


dansk, deutsch, english,
español, français (FR),
norsk, suomi, svenska

Vakiovarusteet

G 7118 SCU XXL AutoDos

Työtason alle asennettava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm
(installation drawing)