

## PDR 922 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys  
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



- Rummun tilavuus 400.00 l, täyttömäärä 16.0 kg – 22.0 kg
- Ainutlaatuisen hellävaraista tekstiilihoitoa – kennorumpu
- Parasta energiatehokkuutta – Air Recycling
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry
- Verkotus – LAN ja WiFi

EAN: 4002516443483 / Materiaalin numero: 11795620 /  
Vanhan materiaalin numero: 52922002EU

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25	16,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	22,0
Rummun tilavuus, l	400,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käsisyys	vasen
Luukun avautumissuunta vaihdettavissa	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä
<b>Sovellus</b>	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	22,30
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,50
Ohjelma-aika, min	23
Käyttöikä kuivauskertoina	40000
<b>Ohjaus</b>	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
<b>Vakiosähköliitännät</b>	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	22,50
Kokonaisliitäntäteho, kW	23,50

## PDR 922 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys  
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



EAN: 4002516443483 / Materiaalin numero: 11795620 /  
Vanhan materiaalin numero: 52922002EU

Sulakekoko, A	50
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	1400
Ulkomitat, leveys, mm	906
Ulkomitat, syvyys, mm	1162
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1526
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1254
Nettopaino, kg	198,9
Bruttopaino, kg	213
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	2275
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	62 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	2,60
<b>Ominaisuudet</b>	
Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmastointi	•
Suuri nukkasilti	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
AirRecycling Flex	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
WLAN kuivausrumpu	•
Kytkenärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
<b>Suorituskyky</b>	
Hengityssuojaimet [määrä]	16
Haalarit [määrä]	3
Päälystakit [määrä]	5
Synteettiset peitot [määrä]	2
Synteettiset tyynyt [määrä]	3
Untuvapeitot [määrä]	2
Untuvatyynyt [määrä]	4
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	364
Puuvillamopit, 40 cm [määrä]	84
Puuvillamopit, 50 cm [määrä]	73
Mikrokuitumopit, 40 cm [määrä]	133
Mikrokuitumopit, 50 cm [määrä]	94
Hevosten kesäloimet [määrä]	3
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•

PDR 922 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys  
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



EAN: 4002516443483 / Materiaalin numero: 11795620 /  
Vanhan materiaalin numero: 52922002EU

UKCA

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

•  
•