

PDR 928 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



- Rummun tilavuus 500.00 l, täyttömäärä 20.0 kg – 28.0 kg
- Ainutlaatuisen hellävaraista tekstiilihoitoa – kennorumpu
- Parasta energiatehokkuutta – Air Recycling
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry
- Verkotus – LAN ja WiFi

EAN: 4002516443544 / Materiaalin numero: 11795790 /
Vanhan materiaalin numero: 52928002EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25	20,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	28,0
Rummun tilavuus, l	500,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käsisyys	vasen
Luukun avautumissuunta vaihdettavissa	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	27,20
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,51
Ohjelma-aika, min	24
Käyttöikä kuivauskertoina	40000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ

PDR 928 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



EAN: 4002516443544 / Materiaalin numero: 11795790 /
Vanhan materiaalin numero: 52928002EU

Sähkölämmitysteho, kW	27,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	28,20
Sulakekoko, A	50
Kuivausrummun mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1640
Ulkomitat, leveys, mm	1206
Ulkomitat, syvyys, mm	1019
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1766
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1390
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1108
Nettopaino, kg	243,3
Bruttopaino, kg	258
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	2799
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	58 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,30
Ominaisuudet	
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Suuri nukkasiiht	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
AirRecycling Flex	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	93
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
WiFi	•
Kytkenärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	12
Haalarit [määrä]	3
Päälystakit [määrä]	5
Synteettiset peitot [määrä]	2
Synteettiset tyynyt [määrä]	3
Untuvapeitot [määrä]	2
Untuvatyyntyt [määrä]	5
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	545
Puuvillamopit, 40 cm [määrä]	105
Puuvillamopit, 50 cm [määrä]	91
Mikrokuitumopit, 40 cm [määrä]	167
Mikrokuitumopit, 50 cm [määrä]	118

PDR 928 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



EAN: 4002516443544 / Materiaalin numero: 11795790 /
Vanhan materiaalin numero: 52928002EU

Hevosten kesäloimet [määrä]

3

Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•