

## PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional-lämpöpumppukuivausrumpu, jossa tehokas APDR 902 lämpöpumppu  
Alhaisin energiankulutus, ei monimutkaista poistoilmapiputken asennusta.



- Rummun tilavuus 400.00 l, täyttömäärä 16.0 kg – 22.0 kg
- Ainutlaatuisen hellävaraista tekstiilihoitoa – kennorumpu
- Automaattinen lämmönvaihto – StreamClean-prosessi
- Kuluttaa 60 % vähemmän energiaa kuin poistoilmakuivausrumpu\*
- Verkotus – LAN ja WiFi
- Kuvassa kuivausrumpu lämpöpumppumoduulilla (tilataan erikseen)

\* Lämpöpumppukuivausrummut kuluttavat jopa 60 % vähemmän energiaa kuin sähkölämmitteiset poistoilmakuivausrummut.

EAN: 4002516443636 / Materiaalin numero: 11795880 /  
Vanhan materiaalin numero: 52922023EU

| Rakennetyyppi ja design                                  |                            |
|--|----------------------------|
| Rakennetyyppi  | Edestä täytettävä          |
| Valikoima  | Performance Plus           |
| Etuosa   | Ruostumaton teräs          |
| Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25                         | 16,0                       |
| Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18                         | 22,0                       |
| Rummun tilavuus, l                                       | 400,00                     |
| Kuivausjärjestelmä                                       | Lämpöpumppu                |
| Luukku [Ø], mm   | 520                        |
| Luukun avautumiskulma, astetta                           | 180                        |
| Luukun käsisyys  | vasen                      |
| Luukun avautumissuunta vaihdettavissa                    | •                          |
| Kennorumpu ruostumatonta terästä                         | Kyllä                      |
| Sovellus   |                            |
| Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle                    | •                          |
| Sopii hoiva- ja palvelukoteihin                          | •                          |
| Sopii kiinteistöhuoltoon                                 | •                          |
| Sopii itsepalvelupesuloihin                              | •                          |
| Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin                    | •                          |
| Sopii kemiallisiin pesuloihin                            | •                          |
| Sopii ammattipesuloihin                                  | •                          |
| Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille                | •                          |
| Sopii hevostalleille                                     | •                          |
| Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin          | •                          |
| Sopii sairaaloihin                                       | •                          |
| Sopii urheiluseuroille                                   | •                          |
| Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin | •                          |
| Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille          | •                          |
| Sopii petrokemian alalle                                 | •                          |
| Sopii elintarvikealalle                                  | •                          |
| Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön                  | •                          |
| Sopii hoivakotikäyttöön                                  | •                          |
| Suorituskykytiedot                                       |                            |
| Enimmäishaihdutusteho, l/h                               | 12,60                      |
| Energian ominaiskulutus, kWh/kg                          | 0,21                       |
| Ohjelma-aika, min  | 42                         |
| Käyttöikä kuivauskertoina                                | 40000                      |
| Ohjaus   |                            |
| Ohjausjärjestelmä  | M Touch Pro                |
| Ohjelmoitavuus   | ohjelmoitava               |
| Käyttöliittymä   | Jäännöskosteusohjaus       |
| Pisin ajastus, h   | 24                         |
| Jäljellä olevan ajan näyttö                              | •                          |
| Ohjelmavaiheen osoitin                                   | •                          |
| Valittavissa olevat näytön kielet                        | •                          |
| Vakiosähköliitäntä                                       |                            |
| Lämmitystapa   | Lämpöpumppu ja CleanStream |
| Sähköliitäntä  | 3N AC 400V 50HZ            |
| Sähkölämmitysteho, kW                                    | 0,00                       |

## PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional-lämpöpumppukuivausrumpu, jossa tehokas APDR 902 lämpöpumppu  
Alhaisin energiankulutus, ei monimutkaista poistoilmaputken asennusta.



EAN: 4002516443636 / Materiaalin numero: 11795880 /  
Vanhan materiaalin numero: 52922023EU

|  |                    |
|--|--------------------|
| Lämmitysteho, lämpöpumppu, kW                              | 16,00              |
| Kokonaisliitäntäteho, kW                                   | 6,00               |
| Sulakekoko, A  | 16                 |
| <b>Mitat ja paino</b>                                      |                    |
| Ulkomitat, korkeus, mm                                     | 1400               |
| Ulkomitat, leveys, mm                                      | 906                |
| Ulkomitat, syvyys, mm                                      | 1164               |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm                               | 1526               |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm                                | 1090               |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm                                | 1254               |
| Nettopaino, kg   | 180,2              |
| Bruttopaino, kg  | 195                |
| Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>    | 2092               |
| <b>Mitat/paino, HP-tila</b>                                |                    |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm                                | 1370               |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm                                 | 906                |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm                                 | 426                |
| Nettopaino, kg   | 184,4              |
| <b>Päästötiedot</b>  |                    |
| Äänenpainetaso työskentelypaikalla                         | 53 dB(A) re 20 µPa |
| Lämmönlouovutus huonetilaan, MJ/h                          | 4,70               |
| <b>Ominaisuudet</b>  |                    |
| CleanStream (lämmönvaihtimen puhdistus)                    | •                  |
| Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto                       | •                  |
| Aksiaalinen ilmavirtaus                                    | •                  |
| Suuri nukkasihti   | •                  |
| PerfectDry   | •                  |
| Rummun SoftLift-olakkeet                                   | •                  |
| Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko                            | •                  |
| Hätäpysäytyskytkin   | •                  |
| Yleiskäyttöiset lisävarusteet                              | •                  |
| <b>Tehokkuus ja kestävyys</b>                              |                    |
| Kylmäaine  | R450a              |
| Lämmityspotentiaali (GWP), kylmäaine, kg CO <sub>2</sub> e | 605                |
| Lämmityspotentiaali (GWP), kone, kg CO <sub>2</sub> e      | 2299               |
| <b>Liitäntävaihtoehdot</b>                                 |                    |
| Maksujärjestelmä (valinnainen)                             | •                  |
| Optinen liitäntä huoltoon varten                           | •                  |
| Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)    | •                  |
| WLAN kuivausrumpu  | •                  |
| Kytkenärasia   | •                  |
| LAN-moduuli (valinnainen)                                  | •                  |
| <b>Suorituskyky</b>  |                    |
| Hengityssuojaimet [määrä]                                  | 16                 |
| Haalarit [määrä]   | 3                  |
| Päälystakit [määrä]  | 5                  |
| Synteettiset peitot [määrä]                                | 2                  |
| Synteettiset tyynyt [määrä]                                | 3                  |
| Untuvapeitot [määrä]                                       | 2                  |
| Untuvatyynyt [määrä]                                       | 4                  |
| Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]                              | 364                |

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional-lämpöpumppukuivausrumpu, jossa tehokas APDR 902 lämpöpumppu  
Alhaisin energiankulutus, ei monimutkaista poistoilmaputken asennusta.



EAN: 4002516443636 / Materiaalin numero: 11795880 /  
Vanhan materiaalin numero: 52922023EU

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Puuvillamopit, 40 cm [määrä]        | 84  |
| Puuvillamopit, 50 cm [määrä]        | 73  |
| Mikrokuitumopit, 40 cm [määrä]      | 133 |
| Mikrokuitumopit, 50 cm [määrä]      | 94  |
| Hevosten kesäloimet [määrä]         | 3   |
| <b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>  |     |
| CE                                  | •   |
| VDE                                 | •   |
| VDE-EMC                             | •   |
| Suojausluokka IPX4                  | •   |
| WEEE                                | •   |
| UKCA                                | •   |
| Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen | •   |