

## Triflex HX2 Pro

### Akkukäyttöiset pölynimurit

Triflex HX2 Pro – Mielen tehokkain imuri, tavallista pitempi imurointiaika



- Yhdellä latauksella jopa 120 minuuttia imurointiaika\*
- Leveä LED-valollinen suulake löytää piileskelevätkin villakoirat
- 99,999 %\*\* pölynkeräyskyky HEPA\*\* -suodattimella
- Patentoitu\*\*\* 3-in-1-konsepti monipuoliseen imurointiin
- Lisäakku ja latauslaite mahdollistavat käytön ilman katkoksia

\* Kun käytetään tehotasoa 1 ilman moottoroitua Multi Floor XXL -suulaketta ja käytössä on 2 ladattavaa akkua.

\*\* IEC 62885-4

\*\*\* Patenti: DE 10 2016 105 475 B4

EAN: 4002516445609 / Materiaalin numero: 11806010 / Vanhan materiaalin numero: 41OML031EU1

Rakennetyyppi	
Johdottomat varsipölynimurit	•
Tuotemerkki	Triflex HX2
Tuotetyyppi	SOML0
Laitteen väri	Infinity-harmaa PF
Puhdistus	
Vortex-teknologia	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 435 mattosuulake, jossa BrilliantLight	•
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	3-portainen liukusäädin
Vaihdettava Li-ioniakku	•
3in1	•
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Nimellinen tehonkulutus, W	192
Suodatinjärjestelmä	
ComfortClean	•
Poistoilmansuodatin	HEPA Lifetime -suodatin
Pölypussin tilavuus, l	0,5
Tekniset tiedot	
Akkutyyppe	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äänenvoimakkuus, dB	77,0
Leveys, mm	260
Korkeus, mm	1297
Paino, kg	3,6
V	25,2
Imurointiaika MIN-teholla, PowerUnit yksinään	120
Imurointiaika MIN-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	60
Imurointiaika MAX-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	28
Imurointialue, m <sup>2</sup>	250
Latausaika, min	240
Vakiovarusteet	
Kolmeosainen varustesarja	Integroitu seinäkiinnike
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Tekstiilisuulake XXL SPD 20	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 435 mattosuulake, jossa BrilliantLight	•
Puhdistustyökalu	Ei
Akun latausasema	•
Seinäteline	•
Virtalähde	•
Lisäakku	•
Pehmeä Hardfloor Care -tela	•
Carpet Care Tool	•