

Triflex HX2 Performance Akkukäyttöiset pölynimurit

Triflex HX2 Performance, jossa lisäakku ja kädessä pidettävä pieni turboharja



- Automaattisesti lattiapinnan tunnistava suulake liikkuu kevyesti
- 99,999 %* pölynkeräyskyky HEPA*-suodattimella
- Patentoitu** 3-in-1-konsepti monipuoliseen imurointiin
- Mielen tehokkain pölynimuri***
- Kaksi VARTA-akkuja, jopa 2 x 60 minuuttia imurointi-aikaa****

* IEC 62885-4

** Patenti: DE 10 2016 105 475 B4

*** Puhdistusteho verrattavissa Mielen Complete C3 (SGEF3) pölynimuriin, kun se on varustettu STB 305-3 -turboharjalla (pölynpoisto matoista ja kovien lattiapintojen urista, kuitujenpoisto matoista). IEC 62885-2:n mukainen.

**** Kun käytetään tehotasoa 1 ilman moottoroitua Multi Floor XXL -suulaketta.

EAN: 4002516445913 / Materiaalin numero: 11806020 /
Vanhan materiaalin numero: 41OML530EU1

Rakennetyyppi	
Johdottomat varsipölynimurit	•
Tuotemerkki	Triflex HX2
Tuotetyyppi	SOML5
Laitteen väri	kashmirharmaa
Puhdistus	
Vortex-teknologia	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 430 mattosuulake	•
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	3-portainen liukusäädin
Vaihdeettava Li-ioniakku	•
3in1	•
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Nimellinen tehonkulutus, W	192
Suodatinjärjestelmä	
ComfortClean	•
Poistoilmansuodatin	HEPA Lifetime -suodatin
Pölypussin tilavuus, l	0,5
Tekniset tiedot	
Akkutyyppi	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äänenvoimakkuus, dB	77,0
Leveys, mm	260
Korkeus, mm	1297
Paino, kg	3,6
V	25,2
Imurointi-aika MIN-teholla, PowerUnit yksinään	2 x 60
Imurointi-aika MIN-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	2 x 30
Imurointi-aika MAX-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	2 x 14
Imurointialue, m ²	2 x 125
Latausaika, min	240
Vakiovarusteet	
Kolmeosainen varustesarja	Integroitu seinäkiinnike
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Tekstiilisuulake XXL SPD 20	•
Electro Compact -turboharja SEB 23	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 430 mattosuulake	•
Puhdistustyökalu	Ei
Seinäteline	•
Virtalähde	•
Lisäakku	•
Carpet Care Tool	•