

Triflex HX2 Runner

Akkukäyttöiset pölynimurit

Triflex HX2 Runner, jossa lisäakku ja kädessä pidettävä pieni turboharja



- Leveä moottoroitu, lattiapinnan tunnistava suulake
- 99,999 %* pölynkeräyskyky HEPA*-suodattimella
- Mielen tehokkain pölynimuri**
- Patentoitu*** 3-in-1-konsepti monipuoliseen imurointiin
- Kaksi VARTA-akkuja, jopa 2 x 60 minuuttia imurointiaikaa****

* IEC 62885-4

** Puhdistusteho verrattavissa Mielen Complete C3 (SGEF3) pölynimuriin, kun se on varustettu STB 305-3 -turboharjalla (pölynpoisto matoista ja kovien lattiapintojen urista, kuitujenpoisto matoista). IEC 62885-2:n mukainen.

*** Patenti: DE 10 2016 105 475 B4

**** Kun käytetään tehotasoa 1 ilman moottoroitua Multi Floor XXL -suulaketta.

EAN: 4002516445920 / Materiaalin numero: 11806030 / Vanhan materiaalin numero: 41OML531EU1

Rakennetyyppi	
Johdottomat varsipölynimurit	•
Tuotemerkki	Triflex HX2
Tuotetyyppi	SOML5
Laitteen väri	Obsidian-musta
Puhdistus	
Vortex-teknologia	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 435 mattosuulake, jossa BrilliantLight	•
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	3-portainen liikusäädin
Vaihdettava Li-ioniakku	•
3in1	•
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Nimellinen tehonkulutus, W	192
Suodatinjärjestelmä	
ComfortClean	•
Poistoilmansuodatin	HEPA Lifetime -suodatin
Pölypussin tilavuus, l	0,5
Tekniset tiedot	
Akkutyyppe	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äänenvoimakkuus, dB	77,0
Leveys, mm	260
Korkeus, mm	1297
Paino, kg	3,6
V	25,2
Imurointiaika MIN-teholla, PowerUnit yksinään	2 x 60
Imurointiaika MIN-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	2 x 30
Imurointiaika MAX-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	2 x 14
Imurointialue, m ²	2 x 125
Latausaika, min	240
Vakiovarusteet	
Kolmeosainen varustesarja	Integroitu seinäkiinnike
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Tekstiilisuulake XXL SPD 20	•
Electro Compact -turboharja SEB 23	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 435 mattosuulake, jossa BrilliantLight	•
Puhdistustyökalu	Ei
Seinäteline	•
Virtalähde	•
Lisäakku	•
Carpet Care Tool	•