

Triflex HX2 Racer

Akkukäyttöiset pölynimurit

Triflex HX2 Racer, jossa leveä moottori-, lattiamateriaalin tunnistava suulake



- Hygiene Lifetime -suodatin, pölynkeräyskyky > 99,99 %*
- Mielen tehokkain pölynimuri**
- Patentoitu*** 3-in-1-konsepti monipuoliseen imurointiin
- Kaksi VARTA-akkaa, jopa 2 x 60 minuuttia imurointiaikaa****

* IEC 62885-4

** Puhdistusteho verrattavissa Mielen Complete C3 (SGEF3) pölynimuriin, kun se on varustettu STB 305-3 -turboharjalla (pölynpoisto matoista ja kovien lattiapintojen urista, kuitujenpoisto matoista). IEC 62885-2:n mukainen.

*** Patenti: DE 10 2016 105 475 B4

**** Kun käytetään tehotasoa 1 ilman moottoroitua Multi Floor XXL -suulaketta.

EAN: 4002516445937 / Materiaalin numero: 11806040 /
Vanhan materiaalin numero: 41OUL532EU1

Rakennetyyppi	
Johdottomat varsipölynimurit	•
Tuotemerkki	Triflex HX2
Tuotetyyppi	SOUL5
Muotoilu	
Väri	lootusvalkoinen
Puhdistus	
Vortex-teknologia	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 430 mattosuulake	•
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	3-portainen liukusäädin
Vaihdettava Li-ioniakku	•
3in1	•
Suodatinjärjestelmä	
ComfortClean	•
Poistoilmansuodatin	Hygiene Lifetime -suodatin
Pölypussin tilavuus, l	0,5
Tekniset tiedot	
Akkutyyppe	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äänenvoimakkuus, dB	77,0
Leveys, mm	260
Korkeus, mm	1297
Syvyys, mm	28,00
Paino, kg	3,6
V	25,2
Imurointiaika MIN-teholla, PowerUnit yksinään	2 x 60
Imurointiaika MIN-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	2 x 30
Imurointiaika MAX-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	2 x 14
Imurointialue, m ²	2 x 125
Latausaika, min	240
Nimellisteho, W	192
Vakiovarusteet	
Varustepidike	Integroitu seinäkiinnike
Rakosuulake	•
Pölyharjasuulake	•
XXL SPD 20 tekstiilisuulake	•
Moottoroitu Electro Compact -mattosuulake	•
Moottoroitu Multi Floor XXL -lattia/mattosuulake	•
Puhdistustyökalu	Ei
Seinäteline	•
Virtälähde	•
Lisäakku	•