

PAC 1045 Miele AirControl

Ilmanpuhdistin

epäpuhtauksien ja aerosolien poistamiseen enintään 45 m²:n huonetilasta.



- Ilman läpivirtaus enimmillään jopa 740 m³/h
- Optimaalista turvaa: 5-portainen suod.järjestelmä, sis. HEPA H14
- Miele ThermoControl – olennaisten patogeenien lämpöinaktivointi
- Tuuletustarpeen havainnointi CO₂-anturilla
- Automaattiohjelmat, esim. toiminta-aikojen esiasetus
- Lue lisää Miele AirControl -laitteista tästä: <https://www.miele.de/aircontrol>

EAN: 4002516446354 / Materiaalin numero: 11808770 /
Vanhan materiaalin numero: 55104500D

Rakennetyyppi ja design	
Valikoima	Professional
Koneen väri	Musta/valkoinen
Ihanteellinen ilmankierto	•
Käyttökohteet	
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii laboratorioihin	•
Sopii pieniin ravintoloihin/baareihin	•
Sopii pikaruokaravintoloihin	•
Sopii hotelleihin	•
Sopii hostelleihin	•
Sopii ruokaloihin	•
Sopii lastentarhoihin ja päiväkoteihin	•
Sopii yliopistoihin ja kouluihin	•
Sopii toimistoihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii vähittäiskauppoihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii yksityisille kotitalouksille	•
Suorituskykytiedot	
Ilman läpivirtaus vähint., m ³ /h	90
Ilman läpivirtaus enint., m ³ /h	740
Ilman nimellisvirtausnopeus	740
Suurin suositeltu huoneala, m ²	45
Viisiportainen suodatus	•
Sopii myös jatkuvaan käyttöön	•
Käyttökohteet	
Suodattaa aerosolit	•
Suodattaa olennaiset patogeenit (virukset, bakteerit ja homesienet)	•
Suodattaa karkean pölyn ja hiukkaset	•
Suodattaa (tupakan)savun	•
Suodattaa VOC-yhdisteet	•
Suodattaa epämiellyttävät hajut	•
Suodattaa siitepölyn ja allergeenit	•
Ohjauspaneeli	
Ohjaustyyppi	Elektroninen ohjaus
Ohjelmavalinta	Hipaisukytkimet
Nestekidenäyttö, jossa päivämäärä ja kellonaika	•
Pääsuodattimen vaihdon ilmaisin	•
Huoneenlämpötilan näyttö	•
CO ₂ -ilmaisin	•
Puhaltimen tehon ilmaisin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	1N AC 230V 50/60HZ
Lämmitysteho, kW	1,30

PAC 1045 Miele AirControl

Ilmanpuhdistin

epäpuhtauksien ja aerosolien poistamiseen enintään 45 m²:n huonetilasta.



EAN: 4002516446354 / Materiaalin numero: 11808770 /
Vanhan materiaalin numero: 55104500D

Kokonaisnimellisteho, kW	1,35
Sulakekoko, A	16
Virrankulutus yhteensä, A	5,90
Pistotulpallinen virtajohto	•
Virtajohdon pituus, m	3,19
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1270
Ulkomitat, nettoleveys, mm	500
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	500
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1280,00
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	520,00
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540,00
Nettopaino, kg	77,00
Bruttopaino, kg	87,00
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	760
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla (LpA)	<70 dB(A) re 20 µPa
Äänen painetaso (EN ISO 11204:n mukainen), kun puhallin toimii 25 % teholla, dB (A)	27
Äänen painetaso (EN ISO 11204:n mukainen), kun puhallin toimii 50 % teholla, dB (A)	38
Äänen painetaso (EN ISO 11204:n mukainen), kun puhallin toimii 75 % teholla, dB (A)	47
Äänen painetaso (EN ISO 11204:n mukainen), kun puhallin toimii 100 % teholla, dB (A)	52
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,00
Ulkovaipan lämpötila suodattimen kuivatuksen aikana enint., °C	51
Ohjelmat	
Manuaalikäyttö	•
CO ₂ -ohjattu automaattitila	•
Aikaohjattu automaattitila	•
CO ₂ -ohjattu automaattitila ja aikaohjaus	•
Ominaisuudet	
Karkeapölysuodatin	•
Esihiukkassuodatin	•
Luokan H14 HEPA-suodatin	•
HEPA-suodattimen suodatusaste (DIN EN 1822), %	99,99
HEPA H14- ja esihiukkassuodattimen maksimikäyttöikä, h	4000
Aktiivihiihi-suodatin	•
Poistoilmansuodatin	•
Miele ThermoControl	•
Otsonivapaa	•
CO ₂ -anturi	•
270° ilmanotto	•
Optimaalinen ilmanjako	•
Jatkuvasti säätävä ilman läpivirtaus	•
Tuuletuksen tehostustoiminto	•
Peukaloinnilla suojattu	•
Tukevat pyörät	•
Ei keikahda kumoon	•

PAC 1045 Miele AirControl

Ilmanpuhdistin

epäpuhtauksien ja aerosolien poistamiseen enintään 45 m²:n huonetilasta.



EAN: 4002516446354 / Materiaalin numero: 11808770 /
Vanhan materiaalin numero: 55104500D

Vaatt.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
WEEE	•