

WCD030 WCS 8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A | 8 kg | 1400 kierr./min | Lämmin sileytyks | CapDosing | kennorumpu



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Säästä energiaa valitsemalla paras energiatehokkuusluokka (A)
- Lämmin sileytyks vähentää rypistymistä ja säästää jopa 50 % aikaa ja vaivaa
- Ainutlaatuinen CapDosing-tuotesarja eri tekstiili- ja tahratyypeille
- Kennorumpumme varmistaa, että tekstiilisi pysyvät moitteettomassa kunnossa



EAN: 4002516466147 / Materiaalin numero: 11810480 /
Vanhan materiaalin numero: 11CD0301FIN

Rakennettyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun kätsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 Chrome Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Grafiitinharmaa PearlFinish
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, valk., 7-os.
Puhdistusteho	
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
Käyttömukavuus	
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatohokkuusluokka (A–G)	A
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	47
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	47
Linkousteholuokka	B
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	72
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	219
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaattikka	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
Pesuohjelmat	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•

WCD030 WCS 8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A | 8 kg | 1400 kierr./min | Lämmin sileytyks | CapDosing | kennorumpu



EAN: 4002516466147 / Materiaalin numero: 11810480 /

Vanhan materiaalin numero: 11CD0301FIN

Tumma pyykki/Denim	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Vain huuhtelu/tärkkäys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40–60	•
Pesun lisätoiminnot	
Lyhyt	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Lämmin sileytyks höyryllä	•
Merkkiääni	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Koneen syvyys ilman luukku (asennus työtason alle), mm	600
Paino, kg	80
Kokonaisliitännätäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitännäjohdon pituus, m	2

WCD030 WCS 8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

A | 8 kg | 1400 kierr./min | Lämmin sileytys | CapDosing | kennorumpu



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm