

WED025 WCS 8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

1–8 kg kennorumpu ja lämmin sileytys pitävät pyykin kauniina.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Säästä energiaa valitsemalla paras energiatehokkuusluokka (A)
- Lämmin sileytys vähentää rypistymistä ja säästää jopa 50 % aikaa ja vaivaa#
- Ainutlaatuinen CapDosing-tuotesarja eri tekstiili- ja tahratyypeille
- Kennorumpumme varmistaa, että tekstiilisi pysyvät moitteettomassa kunnossa



EAN: 4002516465850 / Materiaalin numero: 11810500 /
Vanhan materiaalin numero: 11ED0251FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Luukun käsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 Chrome Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Grafiitinharmaa PearlFinish
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, valk., 7-os.
Puhdistusteho	
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
Käyttömukavuus	
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	47
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	47
Linkousteholuokka	B
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	72
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	219
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaattika	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
Pesuohjelmat	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villa (käsinpestävä)	•

WED025 WCS 8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

1–8 kg kennorumpu ja lämmin sileytyksen pitävät pyykin kauniina.



EAN: 4002516465850 / Materiaalin numero: 11810500 /

Vanhan materiaalin numero: 11ED0251FIN

Pika 20

Tumma pyykki/Denim

Ulkoiluvaatteet

Kyllästys

Vain huuhtelu/tärkkäys

Tyhjennys/Linkous

ECO 40–60

Pesun lisätoiminnot

Lyhyt

Esipesu

Vesi plus

Lisähuuhtelu

Lämmin sileytyksen höyryllä

Merkkiääni

Turvallisuus

Vesiturvajärjestelmä

Lapsilukko

PIN-koodi

Optinen liitäntä

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

Mitat, mm (korkeus)

Mitat, mm (syvyys)

Koneen syvyys luukku auki, mm

Koneen syvyys ilman luukku (asennus työtason alle), mm

Paino, kg

Kokonaisliitännätäteho, kW

Jännite, V

Sulakekoko, A

Taajuus, Hz

Liitännäjohdon pituus, m

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Watercontrol-System

•

•

•

596

850

636

1054

600

80

2,10-2,40

220-240

10

50

2

WED025 WCS 8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

1–8 kg kennorumpu ja lämmin sileytys pitävät pyykin kauniina.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm