

WWDO20 WCS 8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

1–8 kg kennorumpu ja lämmin sileytys pitävät pyykin kauniina.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Säästä energiaa valitsemalla paras energiatehokkuusluokka (A)
- Lämmin sileytys vähentää rypistymistä ja säästää jopa 50 % aikaa ja vaivaa#
- Ainutlaatuinen CapDosing-tuotesarja eri tekstiili- ja tahratyypeille
- Kennorumpumme varmistaa, että tekstiilit pysyvät moitteettomassa kunnossa



EAN: 4002516465805 / Materiaalin numero: 11810530 /
Vanhan materiaalin numero: 11WDO201FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 White Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Obsidian-musta, valkoinen rengas
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, kelt., 7-os.
Puhdistusteho	
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
Käyttömukavuus	
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	47
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	47
Linkoustehokkuus	B
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	72
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	219
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaattikka	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
Pesuohjelmat	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villa (käsinpestävä)	•

WWDO20 WCS 8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

1–8 kg kennorumpu ja lämmin silitys pitävät pyykin kauniina.



EAN: 4002516465805 / Materiaalin numero: 11810530 /


Vanhan materiaalin numero: 11WD0201FIN

Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Vain huuhtelu/tärkkäys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40–60	•
Pesun lisätoiminnot	
Lyhyt	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Lämmin silitys höyryllä	•
Merkkiääni	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	643
Paino, kg	80
Kokonaisliitântäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50

WWDO20 WCS 8kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

1–8 kg kennorumpu ja lämmin sileytys pitävät pyykin kauniina.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm