

PW 6243 [EL WEK MF WI]

Hygieniapesukone, punnitussokkelilla, sähkölämmitteinen

Pesukone laskettavalla luukulla vanhain- ja hoitokoteihin sekä sairaaloihin.



- Rummun tilavuus 240 l, täyttömäärä 24.0 kg
- Kätevä nesteannostelu & desinfiointiohjelmat\*
- Laatu – kennorumpu, rst-etuosat ja näytteenottoalue
- Huipputehokas – alhaiset kulutusarvot ja huippukuormituskattaisin
- Täydelliset linkoustulokset – jäännöskosteus 46 %\*\*, g-kerron360

\* Nestemäisten pesuaineiden annostelupumppu on varustettu toisella kylmävesiliitännällä, jotta nestemäiset pesuaineet tulevat käytetyiksi optimaalisesti.

\*\* Jäännöskosteustiedot, kun viimeinen huuhtelu on suoritettu kuumalla vedellä.

EAN: 4002516447139 / Materiaalin numero: 11812930 / Vanhan materiaalin numero: 51624314ZER

#### Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Hygieniapesukone
Valikoima	Professional
Etuosia	Ruostumaton teräs
Täyttösuhde	1:10
Täyttömäärä, kg	24,0
Rummun tilavuus, l	240
Luukku, puhdas puoli [L], mm	352
Luukku, puhdas puoli [K], mm	593
Luukku, epäpuhdas puoli [L], mm	352
Luukku, epäpuhdas puoli [K], mm	593
Luukun avautumiskulma, astetta	153
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Kennorumpu	•

#### Sovellus

Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii sairaaloihin	•

#### Suorituskykytiedot

Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	10,63
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,09
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	68
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	53
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	50
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	46
Linkousnopeus, kierr./min	975
g-kerron	360
Testatut käyttötunnit	30000

#### Ohjaus

Ohjausjärjestelmä	Profitronic M
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•

#### Vakio-/kohderyhmäohjelmat

Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kiinteistöhuollolle	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•

PW 6243 [EL WEK MF WI]

Hygieniapesukone, punnitussokkelilla, sähkölämmitteinen

Pesukone laskettavalla luukulla vanhain- ja hoitokoteihin sekä sairaaloihin.



EAN: 4002516447139 / Materiaalin numero: 11812930 /  
Vanhan materiaalin numero: 51624314ZER

<b>Annostelu</b>	
Pesuainekotelo	4 lokeroa
Nestemäisten aineiden annostelumuoduli	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Lämmitysteho, kW	24,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	25,00
Sulakekoko, A	50
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä vesi [lukumäärä]	2x 1/2", 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Tyhjennysventtiili	DN 70
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	1718
Ulkomitat, leveys, mm	1384
Ulkomitat, syvyys, mm	1070
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1800
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1570
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1138
Nettopaino, kg	850,6
Bruttopaino, kg	869
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	9808
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	71 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	9,00
<b>Ominaisuudet</b>	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinujen käsittely	•
Epätasapainon valvonta	•
Lämpötilan valvonta	•
Toinen näyttö koneen puhtaalla puolella	•
Näytteenottohana	•
Automaattinen rummun kohdistus ja lukitus	•
Eriyinen lämmitysvastus	•
Määräautomatiikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Punnitusjalusta	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Kierrätysaste, %	95
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Sarjaliitäntämoduuli RS 232 (valinnainen)	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta	•
Käyttötietojen keräys	•

PW 6243 [EL WEK MF WI]

Hygieniapesukone, punnitussokkelilla, sähkölämmitteinen

Pesukone laskettavalla luukulla vanhain- ja hoitokoteihin sekä sairaaloihin.



EAN: 4002516447139 / Materiaalin numero: 11812930 /  
Vanhan materiaalin numero: 51624314ZER

Veden talteenotto (valinnainen) •

#### Suorituskyky

Synteettiset peitot [määrä]	3
Synteettiset tyynyt [määrä]	6
Untuvapeitot [määrä]	3
Untuvatyynyt [määrä]	6
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	126
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	109
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	200
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	141

#### Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konodirektiivin 2006/42/EY mukainen	•