


PW 6323 [EL WEK]

Hygieniapesukone, sähkölämmitteinen

Pesukone laskettavalla luukulla vanhain- ja hoitokoteihin sekä sairaaloihin.



- Rummun tilavuus 320 l, täyttömäärä 32.0 kg
- Suuri ohjelmavalikoima – erityinen desinfiointiohjelma
- Hellävaraista pyykinhoitoa Miele-kennorummulla
- Erityisen tehokas – alhainen veden ja energian kulutus
- Täydelliset linkoustulokset – jäännöskosteus 41 %*, g-kerroin360

* Jäännöskosteustiedot, kun viimeinen huuhtelu on suoritettu kuumalla vedellä.


EAN: 4002516446477 / Materiaalin numero: 11812990 / Vanhan materiaalin numero: 51632305OER

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Hygieniapesukone
Valikoima	Professional
Etuosa	Raudanharmaa
Täyttösuhte	1:10
Täyttömäärä, kg	32,0
Rummun tilavuus, l	320
Luukku, puhdas puoli [L], mm	352
Luukku, puhdas puoli [K], mm	593
Luukku, epäpuhdas puoli [L], mm	352
Luukku, epäpuhdas puoli [K], mm	593
Luukun avautumiskulma, astetta	153
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Kennorumpu	•
Sovellus	
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii sairaaloihin	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, l/kg	10,31
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, kWh/kg	0,12
Ohjelma-aika kylmävesiliitäntällä, min	74
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitäntällä, min	61
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	47
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	41
Linkousnopeus, kierr./min	975
g-kerroin	360
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	Profitronic M
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•

PW 6323 [EL WEK]

Hygieniapesukone, sähkölämmitteinen

Pesukone laskettavalla luukulla vanhain- ja hoitokoteihin sekä sairaaloihin.




EAN: 4002516446477 / Materiaalin numero: 11812990 /
Vanhan materiaalin numero: 51632305OER

Annostelu	
Pesuainekotelo	4 lokeroa
Nestemäisten aineiden annostelumuodi (valinnainen)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Lämmitysteho, kW	30,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	31,00
Sulakekoko, A	63
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	2x 1/2", 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1718
Ulkomitat, leveys, mm	1605
Ulkomitat, syvyys, mm	1070
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1800
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1758
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1138
Nettopaino, kg	860,0
Bruttopaino, kg	878
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	10741
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	71 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	11,20
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinon käsittely	•
Epätasapainon valvonta	•
Lämpötilan valvonta	•
Kaksi merkkivaloa puhtaalla puolella	•
Automaattinen rummun kohdistus ja lukitus	•
Eriyinen lämmitysvastus	•
Määräautomaattikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	95
Liitäntävaihtoehdot	
Optinen liitäntä huolto varten	•
Sarjaliitäntämoduuli RS 232 (valinnainen)	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
Käyttötietojen keräys	•
Veden talteenotto (valinnainen)	•

PW 6323 [EL WEK]

Hygieniapesukone, sähkölämmitteinen

Pesukone laskettavalla luukulla vanhain- ja hoitokoteihin sekä sairaaloihin.



EAN: 4002516446477 / Materiaalin numero: 11812990 /
Vanhan materiaalin numero: 51632305OER

Suorituskyky

Synteettiset peitot [määrä]	4
Synteettiset tyynyty [määrä]	8
Untuvapeitot [määrä]	4
Untuvatyynyty [määrä]	8
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	168
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	145
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	267
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	188

Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•