

PW 6323 [EL WEK MF WI]

Hygieniapesukone, punnitussokkelilla, sähkölämmitteinen

Pesukone laskettavalla luukulla vanhain- ja hoitokoteihin sekä sairaaloihin.



- Rummun tilavuus 320 l, täyttömäärä 32.0 kg
- Kätevä nesteannostelu & desinfiointiohjelmat *
- Laatu – kennorumpu, rst-etuosat ja näyttötoalue
- Huipputehokas – alhaiset kulutusarvot ja huippukuormituskatkaisin
- Täydelliset linkoustulokset – jäännöskosteus 41 %**, g-kerroin360

* Nestemäisten pesuaineiden annostelupumppu on varustettu toisella kylmävesiliitännällä, jotta nestemäiset pesuaineet tulevat käytetyiksi optimaalisesti.

** Jäännöskosteustiedot, kun viimeinen huuhtelu on suoritettu kuumalla vedellä.

EAN: 4002516447245 / Materiaalin numero: 11813060 / Vanhan materiaalin numero: 51632314ZER

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Hygieniapesukone
Valikoima	Professional
Etuosa	Ruostumaton teräs
Täyttösuhte	1:10
Täyttömäärä, kg	32,0
Rummun tilavuus, l	320
Luukku, puhdas puoli [L], mm	352
Luukku, puhdas puoli [K], mm	593
Luukku, epäpuhdas puoli [L], mm	352
Luukku, epäpuhdas puoli [K], mm	593
Luukun avautumiskulma, astetta	153
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Kennorumpu	•

Sovellus

Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii sairaaloihin	•

Suorituskykytiedot

Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	10,31
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,12
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	74
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	61
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	47
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	41
Linkousnopeus, kierr./min	975
g-kerroin	360
Testatut käyttötunnit	30000

Ohjaus

Ohjausjärjestelmä	Profitronic M
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•

Vakio-/kohderyhmäohjelmat

Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevosstalleille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•

PW 6323 [EL WEK MF WI]

Hygieniapesukone, punnitussokkelilla, sähkölämmitteinen

Pesukone laskettavalla luukulla vanhain- ja hoitokoteihin sekä sairaaloihin.



EAN: 4002516447245 / Materiaalin numero: 11813060 /
Vanhan materiaalin numero: 51632314ZER

Annostelu	
Pesuainekotelo	4 lokeroa
Nestemäisten aineiden annostelumuoduli	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Lämmitysteho, kW	30,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	31,00
Sulakekoko, A	63
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	2x 1/2", 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitäntä.
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1718
Ulkomitat, leveys, mm	1605
Ulkomitat, syvyys, mm	1070
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1800
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1758
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1138
Nettopaino, kg	891,0
Bruttopaino, kg	909
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	10741
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	71 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	11,20
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinujen käsittely	•
Epätasapainon valvonta	•
Lämpötilan valvonta	•
Toinen näyttö koneen puhtaalla puolella	•
Näytteenottohana	•
Automaattinen rummun kohdistus ja lukitus	•
Eriyinen lämmitysvastus	•
Määräautomatiikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Punnitusjalusta	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	95
Liitäntävaihtoehdot	
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Sarjaliitäntämoduuli RS 232 (valinnainen)	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
Käyttötietojen keräys	•

PW 6323 [EL WEK MF WI]

Hygieniapesukone, punnitussokkelilla, sähkölämmitteinen

Pesukone laskettavalla luukulla vanhain- ja hoitokoteihin sekä sairaaloihin.



EAN: 4002516447245 / Materiaalin numero: 11813060 /

Vanhan materiaalin numero: 51632314ZER

Veden talteenotto (valinnainen) •

Suorituskyky

Synteettiset peitot [määrä]

4

Synteettiset tyynyt [määrä]

8

Untuvapeitot [määrä]

4

Untuvatyynyt [määrä]

8

Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]

168

Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]

145

Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]

267

Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]

188

Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE •

VDE-EMC •

Suojausluokka IPX4 •

WEEE •

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen •