


PW 6323 [D ind. WEK]

Hygieniapesukone, höyrylämmitteinen (epäsuora)

Pesukone laskettavalla luukulla vanhain- ja hoitokoteihin sekä sairaaloihin.



- Rummun tilavuus 320 l, täyttömäärä 32.0 kg
- Suuri ohjelmavalikoima – erityinen desinfiointiohjelma
- Hellävaraista pyykinhoitoa Miele-kennorummulla
- Erityisen tehokas – alhainen veden ja energian kulutus
- Täydelliset linkoustulokset – jäännöskosteus 41 %\*, g-kerroin360

\* Jäännöskosteustiedot, kun viimeinen huuhtelu on suoritettu kuumalla vedellä.


EAN: 4002516447276 / Materiaalin numero: 11813090 / Vanhan materiaalin numero: 51632344ZER

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	Hygieniapesukone
Valikoima	Professional
Etuosa	Octo-sininen
Täyttösuhte	1:10
Täyttömäärä, kg	32,0
Rummun tilavuus, l	320
Luukku, puhdas puoli [L], mm	352
Luukku, puhdas puoli [K], mm	593
Luukku, epäpuhdas puoli [L], mm	352
Luukku, epäpuhdas puoli [K], mm	593
Luukun avautumiskulma, astetta	153
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Kennorumpu	•
<b>Sovellus</b>	
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii sairaaloihin	•
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, l/kg	10,31
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, kWh/kg	0,12
Ohjelma-aika kylmävesiliitäntällä, min	67
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitäntällä, min	58
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	47
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	41
Linkousnopeus, kierr./min	975
g-kerroin	360
Testatut käyttötunnit	30000
<b>Ohjaus</b>	
Ohjausjärjestelmä	Profitronic M
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
<b>Vakio-/kohderyhmäohjelmat</b>	
Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•

PW 6323 [D ind. WEK]

Hygieniapesukone, höyrylämmitteinen (epäsuora)

Pesukone laskettavalla luukulla vanhain- ja hoitokoteihin sekä sairaaloihin.




EAN: 4002516447276 / Materiaalin numero: 11813090 /  
Vanhan materiaalin numero: 51632344ZER

<b>Annostelu</b>	
Pesuainekotelo	4 lokeroa
Nestemäisten aineiden annostelumuodi (valinnainen)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Lämmitystapa	Epäsuora höyry
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Höyrylämmitysteho, kW	50,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	4,30
Sulakekoko, A	16
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä vesi [lukumäärä]	2x 1/2", 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Tyhjennysventtiili	DN 70
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	1718
Ulkomitat, leveys, mm	1605
Ulkomitat, syvyys, mm	1070
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1800
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1758
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1138
Nettopaino, kg	860,0
Bruttopaino, kg	878
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	10741
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	71 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	11,20
<b>Ominaisuudet</b>	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinoiden käsittely	•
Epätasapainon valvonta	•
Lämpötilan valvonta	•
Kaksi merkkivaloa puhtaalla puolella	•
Automaattinen rummun kohdistus ja lukitus	•
Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomaattiikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Kierrätysaste, %	95
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
Optinen liitäntä huolto varten	•
Sarjaliitäntämoduuli RS 232 (valinnainen)	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
Käyttötietojen keräys	•
Veden talteenotto (valinnainen)	•

PW 6323 [D ind. WEK]

Hygieniapesukone, höyrylämmitteinen (epäsuora)

Pesukone laskettavalla luukulla vanhain- ja hoitokoteihin sekä sairaaloihin.



EAN: 4002516447276 / Materiaalin numero: 11813090 /  
Vanhan materiaalin numero: 51632344ZER

#### Suorituskyky

Synteettiset peitot [määrä]	4
Synteettiset tyynyty [määrä]	8
Untuvapeitot [määrä]	4
Untuvatyynyty [määrä]	8
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	168
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	145
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	267
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	188

#### Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
EAC	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•