

PW 6241 [EL]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Äärimmäistä joustavuutta yksittäin säädettävillä säätimillä ja painikkeilla.



- Rummun tilavuus 240 l, täyttömäärä 24.0 kg
- Suuri ohjelmavalkoima – sovelluskohtaiset pesuohjelmat
- Hellävaraista pyykinhoitoa Miele-kennorummulla
- Erityisen tehokas – alhainen veden ja energian kulutus
- Täydelliset linkoustulokset – jäännöskosteus 43 %\*, g-kerroin541

\* Jäännöskosteustiedot, kun viimeinen huuhtelu on suoritettu kuumalla vedellä.

EAN: 4002516447030 / Materiaalin numero: 11813650 / Vanhan materiaalin numero: 51624105NER

#### Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Professional
Etuosa	Ruostumaton teräs
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttösuhde	1:10
Täyttömäärä, kg	24,0
Rummun tilavuus, l	240
Luukku [Ø], mm	430
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun kätsisyys	oikea
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Kennorumpu	•

#### Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•

#### Suorituskykytiedot

Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistatusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	9,00
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,26
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	8,80
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,10
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	216,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	6,24
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	60
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	211,0
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	2,40
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	212,3
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä	5,04
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	46
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	212,5
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä	1,44
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	36
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	46
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	43
Linkousnopeus, kierr./min	1100
g-kerroin	541
Testatut käyttötunnit	30000

PW 6241 [EL]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Äärimmäistä joustavuutta yksittäin säädettävillä säätimillä ja painikkeilla.



EAN: 4002516447030 / Materiaalin numero: 11813650 /  
Vanhan materiaalin numero: 51624105NER

<b>Ohjaus</b>	
Ohjausjärjestelmä	Profitrronic M
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
<b>Vakio-/kohderyhmäohjelmat</b>	
Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kiinteistöhuollolle	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat urheiluseuroille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•
<b>Annostelu</b>	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Nestemäisten aineiden annostelumuoduli (valinnainen)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 380-415V 50-60HZ
Lämmitysteho, kW	24,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	25,00
Sulakekoko, A	50
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä vesi [lukumäärä]	2x 1/2", 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Tyhjennysventtiili	DN 70
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	1643
Ulkomitat, leveys, mm	1089
Ulkomitat, syvyys, mm	1250
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1700
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1336
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1530
Nettopaino, kg	640,0
Bruttopaino, kg	691
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	8853
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	78 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	4,70
<b>Ominaisuudet</b>	
Patentoitu esilinkaus	•
Sivouslinjojen käsittely	•

PW 6241 [EL]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Äärimmäistä joustavuutta yksittäin säädettävillä säätimillä ja painikkeilla.



EAN: 4002516447030 / Materiaalin numero: 11813650 /  
Vanhan materiaalin numero: 51624105NER

Epätasapainon valvonta	•
Lämpötilan valvonta	•
Eriytynen lämmitysvastus	•
Määräautomaattikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Kierrätysaste, %	96
<b>Liitännävaihtoehdot</b>	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Sarjaliitännämoduuli RS 232 (valinnainen)	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
Käyttötietojen keräys	•
Veden talteenotto (valinnainen)	•
<b>Suorituskyky</b>	
Hengityssuojaimet [määrä]	19
Haalarit [määrä]	4
Päälystakit [määrä]	6
Kemikaalisuojapuvut [määrä]	4
Synteettiset peitot [määrä]	3
Synteettiset tyynyt [määrä]	6
Untuvapeitot [määrä]	3
Untuvatyynyt [määrä]	6
Sivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	546
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	126
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	109
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	200
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	141
Hevosten kesäloimet [määrä]	4
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•