

PW 6241 [EL MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Pesunesteen annostelu ja yksittäin ohjelmoitavat säätimet ja painikkeet.



- Rummun tilavuus 240 l, täyttömäärä 24.0 kg
- Suuri ohjelmavalkoima – sovelluskohtaiset pesuohjelmat
- Hellävaraista pyykinhoitoa Miele-kennorummulla
- Erityisen tehokas – alhainen veden ja energian kulutus
- Täydelliset linkoustulokset – jäännöskosteus 43 %*, g-kerroin541

* Jäännöskosteustiedot, kun viimeinen huuhtelu on suoritettu kuumalla vedellä.

EAN: 4002516447092 / Materiaalin numero: 11813750 /
Vanhan materiaalin numero: 51624108NER

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Professional
Etuosa	Ruostumaton teräs
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttösuhde	1:10
Täyttömäärä, kg	24,0
Rummun tilavuus, l	240
Luukku [Ø], mm	430
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun kätsisyys	oikea
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Kennorumpu	•
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	9,00
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,26
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	8,80
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,10
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	216,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	6,24
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	60
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	211,0
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	2,40
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	212,3
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä	5,04
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	46
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	212,5
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä	1,44
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	36
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	46
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	43
Linkousnopeus, kierr./min	1100
g-kerroin	541
Testatut käyttötunnit	30000

PW 6241 [EL MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Pesunesteen annostelu ja yksittäin ohjelmoitavat säätimet ja painikkeet.



EAN: 4002516447092 / Materiaalin numero: 11813750 /
Vanhan materiaalin numero: 51624108NER

Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	Profitronic M
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kiinteistöhuollolle	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat urheiluseuroille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Nestemäisten aineiden annostelumoduuli	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 380-415V 50-60HZ
Lämmitysteho, kW	24,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	25,00
Sulakekoko, A	50
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	3 x 1/2" w/ 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1 x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1643
Ulkomitat, leveys, mm	1089
Ulkomitat, syvyys, mm	1250
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1700
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1336
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1530
Nettopaino, kg	640,0
Bruttopaino, kg	691
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	8853
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	78 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	4,70
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Siivouslintojen käsittely	•

PW 6241 [EL MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Pesunesteen annostelu ja yksittäin ohjelmoitavat säätimet ja painikkeet.



EAN: 4002516447092 / Materiaalin numero: 11813750 /
Vanhan materiaalin numero: 51624108NER

Epätasapainon valvonta	•
Lämpötilan valvonta	•
Eriytynyt lämmitysvastus	•
Määräautomaattikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	96
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Sarjaliitäntämoduuli RS 232 (valinnainen)	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
Käyttötietojen keräys	•
Veden talteenotto (valinnainen)	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	19
Haalarit [määrä]	4
Päälystakit [määrä]	6
Kemikaalisuojapuvut [määrä]	4
Synteettiset peitot [määrä]	3
Synteettiset tyynyt [määrä]	6
Untuvapeitot [määrä]	3
Untuvatyynyt [määrä]	6
Sivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	546
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	126
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	109
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	200
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	141
Hevosten kesäloimet [määrä]	4
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•