

PW 6241 [D ind.]

Pesukone, höyrylämmiteinen (epäsuora)

Äärimmäistä joustavuutta yksittäin säädettävillä säätimillä ja painikkeilla.



- Rummun tilavuus 240 l, täyttömäärä 24.0 kg
- Suuri ohjelmavalkoima – sovelluskohtaiset pesuohjelmat
- Hellävaraista pyykinhoitoa Miele-kennorummulla
- Erityisen tehokas – alhainen veden ja energian kulutus
- Täydelliset linkoustulokset – jäännöskosteus 43 %*, g-kerroin541

* Jäännöskosteustiedot, kun viimeinen huuhtelu on suoritettu kuumalla vedellä.

EAN: 4002516447351 / Materiaalin numero: 11813850 / Vanhan materiaalin numero: 51624144NER

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Professional
Etuosa	Ruostumaton teräs
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttösuhde	1:10
Täyttömäärä, kg	24,0
Rummun tilavuus, l	240
Luukku [Ø], mm	430
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	oikea
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Kennorumpu	•
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkodeihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	9,00
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	8,80
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	216,0
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	211,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	212,3
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	212,5
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	46
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	43
Linkousnopeus, kierr./min	1100
g-kerroin	541
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	Profitronic M
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•

PW 6241 [D ind.]

Pesukone, höyrylämmiteinen (epäsuora)

Äärimmäistä joustavuutta yksittäin säädettävillä säätimillä ja painikkeilla.



EAN: 4002516447351 / Materiaalin numero: 11813850 /

Vanhan materiaalin numero: 51624144NER

Ohjelmat kiinteistöhuollolle	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat urheiluseuroille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Nestemäisten aineiden annostelumoduuli (valinnainen)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Epäsuora höyry
Sähköliitäntä	3N AC 380-415V 50-60HZ
Höyrylämmitysteho, kW	50,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	6,10
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	2x 1/2", 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Tyhjennysventtiili	DN 70
Höyryliitäntä	
NEMA-pistotulppa: Twist Lock L6-30	2 x 1/2"
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1643
Ulkomitat, leveys, mm	1089
Ulkomitat, syvyys, mm	1250
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1700
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1336
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1530
Nettopaino, kg	642,0
Bruttopaino, kg	693
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	8873
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	78 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	4,70
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Sivouslinojen käsittely	•
Epätasapainon valvonta	•
Lämpötilan valvonta	•
Eriytynen lämmitysvastus	•
Määräautomaattiikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•

PW 6241 [D ind.]

Pesukone, höyrylämmiteinen (epäsuora)

Äärimmäistä joustavuutta yksittäin säädettävillä säätimillä ja painikkeilla.



EAN: 4002516447351 / Materiaalin numero: 11813850 /
Vanhan materiaalin numero: 51624144NER

Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	96
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Sarjaliitännämoduuli RS 232 (valinnainen)	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
Käyttötietojen keräys	•
Veden talteenotto (valinnainen)	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	19
Haalarit [määrä]	4
Päälystakit [määrä]	6
Kemikaalisuojapuvut [määrä]	4
Synteettiset peitot [määrä]	3
Synteettiset tyynyt [määrä]	6
Untuvapeitot [määrä]	3
Untuvatyynyt [määrä]	6
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	546
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	126
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	109
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	200
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	141
Hevosten kesäloimet [määrä]	4
Vaat.muk.,ertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•