

PW 6321 [EL MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Pesunesteen annostelu ja yksittäin ohjelmoitavat säätimet ja painikkeet.



- Rummun tilavuus 320 l, täyttömäärä 32.0 kg
- Suuri ohjelmavalkoima – sovelluskohtaiset pesuohjelmat
- Hellävaraista pyykinhoitoa Miele-kennorummulla
- Erityisen tehokas – alhainen veden ja energian kulutus
- Täydelliset linkoustulokset – jäännöskosteus 47 %*, g-kerroin447

* Jäännöskosteustiedot, kun viimeinen huuhtelu on suoritettu kuumalla vedellä.

EAN: 4002516447467 / Materiaalin numero: 11814050 / Vanhan materiaalin numero: 51632109NER

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Professional
Etuosaa	Ruostumaton teräs
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttösuhde	1:10
Täyttömäärä, kg	32,0
Rummun tilavuus, l	320
Luukku [Ø], mm	430
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun kätsisyys	oikea
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Kennorumpu	•

Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•

Suorituskykytiedot

Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	9,00
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,25
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	8,80
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,10
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	288,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	8,00
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	61
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	281,6
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	3,20
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	281,6
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä	6,20
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	47
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	284,8
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä	1,60
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	37
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	50
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	47
Linkousnopeus, kierr./min	1000
g-kerroin	447
Testatut käyttötunnit	30000

PW 6321 [EL MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Pesunesteen annostelu ja yksittäin ohjelmoitavat säätimet ja painikkeet.



EAN: 4002516447467 / Materiaalin numero: 11814050 /
Vanhan materiaalin numero: 51632109NER

Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	Profitronic M
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kiinteistöhuollolle	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat urheiluseuroille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Nestemäisten aineiden annostelumoduuli	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 380-415V 50-60HZ
Lämmitysteho, kW	30,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	31,00
Sulakekoko, A	63
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	2x 1/2", 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1643
Ulkomitat, leveys, mm	1089
Ulkomitat, syvyys, mm	1280
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1710
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1336
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1530
Nettopaino, kg	648,0
Bruttopaino, kg	699
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	9206
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	73 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	6,10
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkaus	•
Siivouslintojen käsittely	•

PW 6321 [EL MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Pesunesteen annostelu ja yksittäin ohjelmoitavat säätimet ja painikkeet.



EAN: 4002516447467 / Materiaalin numero: 11814050 /
Vanhan materiaalin numero: 51632109NER

Epätasapainon valvonta	•
Lämpötilan valvonta	•
Eriytynen lämmitysvastus	•
Määräautomaattikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	96
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huolto varten	•
Sarjaliitännämoduuli RS 232 (valinnainen)	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
Käyttötietojen keräys	•
Veden talteenotto (valinnainen)	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	26
Haalarit [määrä]	6
Päälystakit [määrä]	9
Kemikaalisuojapuvut [määrä]	5
Synteettiset peitot [määrä]	4
Synteettiset tyynyt [määrä]	8
Untuvapeitot [määrä]	4
Untuvatyynyt [määrä]	8
Sivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	727
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	168
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	145
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	267
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	188
Hevosten kesäloimet [määrä]	5
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
UKCA	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•