

DGC 7350

Yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius, TasteControl, LED-valo.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Erinomaisia tuloksia MonoSteam-tekniikalla
- Kevyeksi kohonnutta, rapeapintaista leipää – Kosteuspaistolla
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl
- Helppo puhdistaa – PerfectClean-pinnoite



EAN: 4002516610663 / Materiaalin numero: 11814300 /

Vanhan materiaalin numero: 22735042NER

Rakennetyyppi ja design	
Väri	rst/CleanSteel
ContourLine	•
Mukavuustekijät	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Kiertoilma plus	•
Ylä-/alalämpö	•
Höyrykypsennys	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaatiikka	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Tehopaisto	•
Paistoautomaatiikka	•
Kiertoilmagrilli	•
Grilli	•
Grilli-toimintatavat	•
Alalämpö	•
Eko kiertoilma	•
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Erikisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kosteutusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•

DGC 7350

Yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius, TasteControl, LED-valo.



EAN: 4002516610663 / Materiaalin numero: 11814300 /

Vanhan materiaalin numero: 22735042NER

Yksilölliset asetukset

Tehokkuus ja kestävyys

Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20

Helppohoitoisuus

Ruostumaton teräs- / CleanSteel-pinta	•
Emaloitu uunitila, jossa PerfectClean-viimeistely, ja katalyyttisesti puhdistuva takaseinä	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
Uunitilan pohjan lämmitys vähentää kondenssiveden muodostumista	•
Hoito-ohjelmat	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
CleanGlass-luukku	•

Höyrytekn./vedensyöttö

Höyrykehittimen teho, kW	2,20
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	1,0
Veden imuputki	•

Turvallisuus

Laitteen jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Anturilukitus	•

Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 596 x 569
Kannatintasot numeroitu	•
Luukun käsisyys	alla
Uunivalo	1 LED-spotti
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	250
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	70
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595

DGC 7350

Yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius, TasteControl, LED-valo.



EAN: 4002516610663 / Materiaalin numero: 11814300 /

Vanhan materiaalin numero: 22735042NER

Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	569,3
Paino, kg	42,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,50
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä HBBR 71	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot HFC 71 (pari)	1
Irrotettavat pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itetyt teräksiset kypsennysastiat	1
Reiättömät teräksiset kypsennysastiat	1
Kalkinpoistotabletit	2
Näytön kielivaihtoehdot	


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? , ? ? ? ? ? , ? ? ? ?


DGC 7350

Yhdistelmähöyryuuni


höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius, TasteControl, LED-valo.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing