

DGC 7350

Yhdistelmähöryuuni

hörykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius, TasteControl, LED-valo.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Erinomaisia tuloksia MonoSteam-tekniikalla
- Kevyeksi kohonnutta, rapeapintaista leipää – Kosteuspaistolla
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl
- Helppo puhdistaa – PerfectClean-pinnoite

A+

EAN: 4002516610663 / Materiaalin numero: 11814300 /  
Vanhan materiaalin numero: 22735042NER

Rakennetyyppi ja design	
Yhdistelmähöryuuni	•
ContourLine	•
Laitteen väri	rst/CleanSteel
Mukavuustekijät	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Paistoautomaatiikka	•
Hörykypsennys	•
Grilli-toimintatavat	
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaatiikka	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Eko kiertoilma	•
Erikoisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kosteutusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•

DGC 7350

Yhdistelmähöryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius, TasteControl, LED-valo.



EAN: 4002516610663 / Materiaalin numero: 11814300 /  
Vanhan materiaalin numero: 22735042NER

<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
<b>Helppohoitisuus</b>	
Ruostumaton teräs- / CleanSteel-pinta	•
Emaloitu uunitila, jossa PerfectClean-viimeistely, ja katalyyttisesti puhdistuva takaseinä	•
Ulkoisen höyrykehitin	•
Uunitilan pohjan lämmitys vähentää kondenssiveden muodostumista	•
Hoito-ohjelmat	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
CleanGlass-luukku	•
<b>Höyrytekn./vedensyöttö</b>	
MonoSteam	•
Höyrykehittimen teho, kW	2,20
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	1,0
Veden imuputki	•
<b>Turvallisuus</b>	
Laitteen jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Anturilukitus	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasot numeroitu	•
Luukun käsisyys	alla
Uunivalo	1 LED-spotti
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	250
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	70
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 596 x 569
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	569,3

DGC 7350

Yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmuis, TasteControl, LED-valo.



EAN: 4002516610663 / Materiaalin numero: 11814300 /  
Vanhan materiaalin numero: 22735042NER

Paino, kg	42,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,50
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Irrotettavat PerfectClean-pinnoitetut pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itettyjen teräksisten kypsennysastioiden määrä	1
Reiättömien teräksisten kypsennysastioiden määrä	1
Kalkinpoistotabletit	2

#### Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7350

Yhdistelmähöryryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmuis, TasteControl, LED-valo.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing