

DGC 7450

Yhdistelmähöryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius, TasteControl, LED-valo.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Erinomaisia tuloksia MonoSteam-tekniikalla
- Kevyeksi kohonnutta, rapeapintaista leipää – Kosteuspaistolla
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikiehumista – TasteControl
- Helppo puhdistaa – PerfectClean-pinnoite

A+

EAN: 4002516610861 / Materiaalin numero: 11814310 /
Vanhan materiaalin numero: 22745012NER

Rakennetyyppi ja design	
Yhdistelmähöryuuni	•
VitroLine	•
Laitteen väri	brilliant-valkoinen
Mukavuustekijät	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Paistoautomaatiikka	•
Höyrykypsennys	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto + paistoautomaatiikka	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Eko kiertoilma	•
Erikoisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Kosteutusjaksojen ajankohdat ohjelmoitavissa	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•

DGC 7450

Yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius, TasteControl, LED-valo.



EAN: 4002516610861 / Materiaalin numero: 11814310 /
Vanhan materiaalin numero: 22745012NER

Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitoisuus	
Emaloitu uunitila, jossa PerfectClean-viimeistely, ja katalyyttisesti puhdistuva takaseinä	•
Ulkoinen höyrynkehitin	•
Uunitilan pohjan lämmitys vähentää kondenssiveden muodostumista	•
Hoito-ohjelmat	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekn./vedensyöttö	
MonoSteam	•
Höyrynkehittimen teho, kW	2,20
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	1,0
Veden imuputki	•
Turvallisuus	
Laitteen jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasot numeroitu	•
Luukun käsisyys	alla
Uunivalo	1 LED-spotti
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	250
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	70
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 596 x 568
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	596
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	42,0

DGC 7450

Yhdistelmähöyryuuni

höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmuis, TasteControl, LED-valo.



EAN: 4002516610861 / Materiaalin numero: 11814310 /
Vanhan materiaalin numero: 22745012NER

Kokonaisliitäntäteho, kW	3,50
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti	1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Irrotettavat PerfectClean-pinnoitetut pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itettyjen teräksisten kypsennysastioiden määrä	1
Reiättömien teräksisten kypsennysastioiden määrä	1
Kalkinpoistotabletit	2

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7450

Yhdistelmähöryuuni


höyrykypsennykseen, leivontaan, paistoon, verkkovalmius, TasteControl, LED-valo.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing