

TCD270WP 8kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

A++ ja Miele@home älykkääseen pyykinhuoltoon.



- Monipuolinen ja kätevä verkkoliitännän ansiosta – Miele@home
- Kuivausrumpusi elinikäiset säästöt – EcoDry-tekniikka
- Tuoksua pyykkiisi niin kuin haluat – FragranceDos
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry
- Helppo sormenpääkäyttö – DirectSensor

A++

EAN: 4002516480433 / Materiaalin numero: 11874290 / Vanhan materiaalin numero: 12CD2702FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun käsisyys	vasen
Malli	
Tuotemerkki	T1 Chrome Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Obsidian-musta, valkoinen rengas
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, kelt., 7-os.
Kuivaustulos	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos-tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
Vuotuinen energiankulutus, kWh	192
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	165
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	66
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh	1,55
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
ProfiEco-moottori	•
Kuivausohjelmat	
Puuvilla (kirjopyykin)	•
Puuvilla vertailutestiohjelma	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykin	•

TCD270WP 8kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

A++ ja Miele@home älykkääseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516480433 / Materiaalin numero: 11874290 /
Vanhan materiaalin numero: 12CD2702FIN

Paidat	•
Villan viimeistely	•
Pika	•
Kyllästys	•
Liinavaatteet	•
Aikakuivaus/kylmäuuleetus	•
Kuivauksen lisätoiminnot	
Pöyhintä	•
Hellävarainen +	•
Merkkiääni	•
Laatu	
Pehmeät rummun olakkeet	•
Turvallisuus	
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia"	•
Merkkivalo "Puhdista suodatin"	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Paino, kg	52
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Ilmativiisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,11
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	3
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	0,33
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•

TCD270WP 8kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:


A++ ja Miele@home älykkääseen pyykinhuoltoon.



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm