

TWF760WP EcoSpeed&8kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

A+++ ja DryCare 40 tehokkaaseen, mutta silti hellävaraiseen kuivaukseen.



- Ei enää pyykin lajittelua: DryCare 40 sopii 40 °C:ssa pestävälle pyykille\*
- EcoSpeed lyhentää kuivausaikaa 20 minuutilla\*\*
- FragranceDos<sup>2</sup> antaa pyykillesi ihanan raikkaan tuoksun\*\*\*
- EcoDry takaa erinomaisen suorituskyvyn kuivausrummun koko käyttöiän ajan
- Monipuolinen ja kätevä verkkoliitännän ansiosta – Miele@home

\* Ei sovi villalle ja silkille.

\*\* Verrattuna saman täyttömäärän ja energiatehokkuusluokan Miele-kuivausrumpuihin, joissa ei ole EcoSpeed-toimintoa. Testattu Puuvilla-ohjelmalla ja täydellä täyttömäärällä.

\*\*\* Patenti EP 2 431 516



EAN: 4002516482666 / Materiaalin numero: 11874950 / Vanhan materiaalin numero: 12WF7602FIN

<b>Rakennetyyppi</b>	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun käsisyys	vasen, Vaihdeavissa
Luukun avautumissuunta vaihdettavissa	•
<b>Malli</b>	
Tuotemerkki	T1 White Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
<b>Muotoilu</b>	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Obsidian-musta, kromattu rengas
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalk./kromirengas
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, valk., 7-os.
<b>Kuivaustulos</b>	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos <sup>2</sup> -tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Todistetusti hygieenistä	•
Todistetusti virushygieeninen	•
<b>Hellävarainen pesu</b>	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	8,0
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@home	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatohokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
Vuotuinen energiankulutus, kWh	161
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	165
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	66
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh	1,32
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
ProfiEco-moottori	•
EcoSpeed	•

TWF760WP EcoSpeed&8kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

A+++ ja DryCare 40 tehokkaaseen, mutta silti hellävaraiseen kuivaukseen.



EAN: 4002516482666 / Materiaalin numero: 11874950 /  
Vanhan materiaalin numero: 12WF7602FIN

#### Kuivausohjelmat

Puuvilla (kirjopyykki) •

Puuvilla vertailutestiohjelma •

Siliävät kuidut •

Hienopyykki •

Paidat •

Villan viimeistely •

Pika •

Kyllästys •

Linavaatteet •

Aikakuivaus/kylmätuuletus •

#### Kuivauksen lisätoiminnot

Pöyhintä •

Merkkiääni •

DryCare 40 •

#### Laatu

Pehmeät rummun olakkeet •

#### Turvallisuus

PIN-koodi •

Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia" •

Merkkivalo "Puhdista suodatin" •

Optinen liitäntä •

#### Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys) 596

Mitat, mm (korkeus) 850

Mitat, mm (syvyys) 643

Koneen syvyys luukku auki, mm 1077

Paino, kg 56

Kokonaisliitäntäteho, kW 1,10

Jännite, V 220-240

Sulakekoko, A 10

Taajuus, Hz 50

Liitäntäjohdon pituus, m 2,0

Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä •

Jäähdytysaineen tyyppi R290

Jäähdytysaineen määrä, kg 0,14

Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO<sub>2</sub>e 3

Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO<sub>2</sub>e 0,42

Lamppujen vaihto Asiakaspalvelu

#### Vakiovarusteet


Tuoksupatruuna •

Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten •


TWF760WP EcoSpeed&8kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:


A+++ ja DryCare 40 tehokkaaseen, mutta silti hellävaraiseen kuivaukseen.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm