

TCR790WP Eco&Steam&9kg
T1 lämpöpumppukuivausrumpu:
SteamFinish, SilenceDrum ja M Touch vaativaan käyttöön.



- M Touch – helppo ohjaus napauttamalla tai pyyhkäisemällä
- Vähemmän silittämistä, raikkaampi pyykki – SteamFinish
- Miellyttävän hiljainen kuivaus – SilenceDrum
- DryCare 40 – 40 °C:ssa pestävien tekstiilien kuivaukseen
- Monipuolinen ja kätevä verkkoliitännän ansiosta – Miele@home

A+++

EAN: 4002516479017 / Materiaalin numero: 11876860 /
Vanhan materiaalin numero: 12CR7902NER

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun käsisyys	vasen
Malli	
Tuotemerkki	T1 Chrome Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Touch control
Näyttö	MTouch
Kuivaustulos	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos ² -tuoksujärjestelmä	•
SteamFinish-höyryviimeistely	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Todistetusti hygieenistä	•
Todistetusti virushygieeninen	•
Hellävarainen pesu	
SilenceDrum-rumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Kellonajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Kyllä
Kuivausvinkkejä	•
Infoteksti	•
Suosikkiohjelmat	•
Rummun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Akustiikkapaketti takaa hiljaisen käyntiäänen	•
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
Energiätehokkuusluokan A+++ raja-arvon (24) vaatimuksia taloudellisempi	10%
Vuotuinen energiankulutus, kWh	174
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	220
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	62
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh	1,47

TCR790WP Eco&Steam&9kg
T1 lämpöpumppukuivausrumpu:
SteamFinish, SilenceDrum ja M Touch vaativaan käyttöön.



EAN: 4002516479017 / Materiaalin numero: 11876860 /
Vanhan materiaalin numero: 12CR7902NER

EcoFeedback	•
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
ProfiEco-moottori	•
Kuivausohjelmat	
Automatic plus	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Puuvilla vertailutestiohjelma	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Silkin viimeistely	•
Villan viimeistely	•
Pika	•
Farkut	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Tyynyt, normaali	•
Tyynyt, iso	•
Puuvilla Hygienia	•
Kylmätuuletus	•
Aikakuivaus	•
Kuivauskorihjelma	•
Lämmin sileyty	•
Liinavaatteet	•
Viimeistely höyryllä	•
Kuivauksen lisätoiminnot	
Pöyhintä	•
Hellävarainen +	•
Kohennus	•
Merkkiääni	•
DryCare 40	•
Kylmätuuletus	•
PowerFresh	•
Laatu	
Pehmeät rummun olakkeet	•
Turvallisuus	
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjä vedeneruustia"	•
Merkkivalo "Puhdistus suodatin"	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Paino, kg	62
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10

TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

SteamFinish, SilenceDrum ja M Touch vaativaan käyttöön.



EAN: 4002516479017 / Materiaalin numero: 11876860 /
Vanhan materiaalin numero: 12CR7902NER

Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Sisältää kasvihuonekaasuiksi laskettavia fluoriyhdisteitä	•
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R134a
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,48
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	1430
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	686,00
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•
Näytön kielivaihtoehdot	


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (CA), english (GB),
english (US), español,
français (CA), français
(FR), hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


TCR790WP Eco&Steam&9kg

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:


SteamFinish, SilenceDrum ja M Touch vaatimaan käyttöön.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm