

TWW780WP Passion

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

Miele-monitaituri vaativaan käyttöön ja erittäin hellävaraiseen pyykinhuoltoon.



- M Touch – helppo ohjaus napauttamalla tai pyyhkäisemällä
- SteamFinish sileyttää ja raikastaa pyykin ja säästää silitysaikaa
- SilenceDrum^{*} hiljaisempaan kuivaukseen
- Paras suoja herkille tekstiileille – Miele-kuivauskori
- Monipuolinen ja kätevä verkkoliitännän ansiosta – Miele@home

* Patenti EP 4 163 433



EAN: 4002516485223 / Materiaalin numero: 11876890 / Vanhan materiaalin numero: 12WV7802NER

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun kätsisyys	vasen, Vaihdettavissa
Luukun avautumissuunta vaihdettavissa	•
Malli	
Tuotemerkki	T1 White Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Alumiini hopea, kromattu rengas
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Touch control
Näyttö	MTouch
Kuivaustulos	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos ² -tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Todistetusti hygieenistä	•
Hellävarainen pesu	
SilenceDrum-rumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Wash2Dry	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Kellonajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Kyllä
Kuivausvinkkejä	•
Infoteksti	•
Suosikkiohjelmat	•
Rummun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Akustiikkapaketti takaa hiljaisen käyntiäänien	•
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+++
Energiätehokkuusluokan A+++ raja-arvon (24) vaatimuksia taloudellisempi	10%
Vuotuinen energiankulutus, kWh	174
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	220
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	62
Kondensaatiotehokkuusluokka	A

TW780WP Passion

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

Miele-monitaituri vaativaan käyttöön ja erittäin hellävaraiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516485223 / Materiaalin numero: 11876890 /
Vanhan materiaalin numero: 12WV7802NER

Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä
täyttömäärällä, kWh 1,47

EcoFeedback	•
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
ProfiEco-moottori	•
Kuivausohjelmat	
Automatic plus	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Puuvilla vertailutestiohjelma	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Silkin viimeistely	•
Villan viimeistely	•
Pika	•
Farkut	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Tyynyt, normaali	•
Tyynyt, iso	•
Puuvilla Hygienia	•
Kylmätuuletus	•
Aikakuivaus	•
Kuivauskorihjelma	•
Erittäin hiljainen	•
Lämmin sileytytys	•
Liinavaatteet	•
Höyryviimeistely	•
Kuivauksen lisätoiminnot	
Pöyhintä	•
Hellävarainen +	•
Kohennus	•
ECO	•
Merkkiääni	•
Pika	•
DryCare 40	•
Kylmätuuletus	•
PowerFresh	•
Laatu	
Pehmeät rummun olakkeet	•
Turvallisuus	
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia"	•
Merkkivalo "Puhdista suodatin"	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	643

TWW780WP Passion

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

Miele-monitaituri vaativaan käyttöön ja erittäin hellävaraiseen pyykinhuoltoon.



EAN: 4002516485223 / Materiaalin numero: 11876890 /

Vanhan materiaalin numero: 12WW7802NER

Koneen syvyys luukku auki, mm	1077
Paino, kg	62
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Sisältää kasvihuonekaasuiksi laskettavia fluoriyhdisteitä	•
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R134a
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,48
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	1430
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	686,00
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•
Etuseteli, jolla saa kuivauskorin	•

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWW780WP Passion

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

Miele-monitaituri vaativaan käyttöön ja erittäin hellävaraiseen pyykinhuoltoon.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm