

TCA230WP Active

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

A++ ja erinomainen Miele-laatu edulliseen perusmallin hintaan.



- Kuivausrumpusi elinikäiset säästöt – EcoDry-tekniikka
- Tuoksua pyykkiisi niin kuin haluat – FragranceDos
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry
- Huoneiden ja kalusteiden suoja – paras kondensaatioefekti
- Helppo käyttö hipaisupainikkeilla – EasyControl

A++

EAN: 4002516485001 / Materiaalin numero: 11884030 / Vanhan materiaalin numero: 12CA2302FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Luukun käsisyys	vasen
Malli	
Tuotemerkki	T1 Chrome Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lootusvalkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	EasyControl keltainen
Kuivaustulos	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos-tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	7,0
Käyttömukavuus	
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
Vuotuinen energiankulutus, kWh	208
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	155
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	66
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh	1,70
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
Kuivausohjelmat	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Puuvilla Eko	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villan viimeistely	•
Pika	•

TCA230WP Active

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

A++ ja erinomainen Miele-laatu edulliseen perusmallin hintaan.



EAN: 4002516485001 / Materiaalin numero: 11884030 /
Vanhan materiaalin numero: 12CA2302FIN

Farkut	•
Kyllästys	•
Lämmin sileyty	•
Liinavaatteet	•
Aikakuivaus/kylmäuuletus	•
Kuivauksen lisätoiminnot	
Pöyhintä	•
Hellävarainen +	•
Laatu	
Pehmeät rummun olakkeet	•
Turvallisuus	
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia"	•
Merkkivalo "Puhdista suodatin"	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	640
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Paino, kg	56
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Ilmativiisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,11
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	3
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO ₂ e	0,33
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•

TCA230WP Active

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:


A++ ja erinomainen Miele-laatu edulliseen perusmallin hintaan.



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm