

TSA223WP Active

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

A++ | 7 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



- EcoDry takaa erinomaisen suorituskyvyn kuivausrummun koko käyttöajan ajan
- FragranceDos antaa pyykillesi ihanan raikkaan tuoksun\*
- PerfectDry varmistaa, ettei pyykkisi jää liian kosteaksi tai kuivu liikaa
- Korkein kondensaatiotehokkuus suojaa kotiasi ja huonekalujasi
- Helppo käyttö hipaisupainikkeilla – EasyControl

\* Patenti EP 2 431 516



EAN: 4002516485520 / Materiaalin numero: 11884050 / Vanhan materiaalin numero: 12SA2232FIN

<b>Rakennettyyppi</b>	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Luukun käsisyys	vasen
<b>Malli</b>	
Tuotemerkki	T1 Chrome Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
<b>Muotoilu</b>	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Valkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	EasyControl keltainen
<b>Kuivaustulos</b>	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
<b>Hellävarainen pesu</b>	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	7,0
<b>Käyttömukavuus</b>	
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
Vuotuinen energiankulutus, kWh	208
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	155
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	66
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh	1,70
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
<b>Kuivausohjelmat</b>	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Puuvilla vertailutestiohjelma	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villan viimeistely	•
Pika	•

TSA223WP Active

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

A++ | 7 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



EAN: 4002516485520 / Materiaalin numero: 11884050 /  
Vanhan materiaalin numero: 12SA2232FIN

Farkut	•
Kyllästys	•
Lämmin sileyty	•
Liinavaatteet	•
Aikakuivaus/kylmäuuletus	•
<b>Kuivauksen lisätoiminnot</b>	
Pöyhintä	•
Hellävarainen +	•
<b>Pesutuloksen laatu</b>	
Valaistu FragranceDos-tuoksujärjestelmä	•
<b>Laatu</b>	
Pehmeät rummun olakkeet	•
<b>Turvallisuus</b>	
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjennä vedenkeruuastia"	•
Merkkivalo "Puhdista suodatin"	•
Optinen liitäntä	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	640
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Paino, kg	56
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,11
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•

TSA223WP Active

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

A++ | 7 kg | EcoDry | FragranceDos | PerfectDry



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm