

TSA223WP Active

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

A++ ja erinomainen Miele-laatu edulliseen perusmallin hintaan.



- Kuivausrumpusi elinikäiset säästöt – EcoDry-tekniikka
- Tuoksua pyykkiisi niin kuin haluat – FragranceDos
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry
- Huoneiden ja kalusteiden suoja – paras kondensaatioefekti
- Helppo käyttö hipaisupainikkeilla – EasyControl

**A++**

EAN: 4002516485520 / Materiaalin numero: 11884050 /  
Vanhan materiaalin numero: 12SA2232FIN

<b>Rakennetyyppi</b>	
Voidaan asentaa pesutorniin	•
Side-by-side-asennettava	•
Kaappien väliin sijoitettava	•
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
Luukun käsisyys	vasen
<b>Malli</b>	
Tuotemerkki	T1 Chrome Edition
Lämpöpumppukuivausrumpu	•
<b>Muotoilu</b>	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Lootusvalkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	EasyControl keltainen
<b>Kuivaustulos</b>	
Tarkka PerfectDry-kuivaus	•
FragranceDos-tuoksujärjestelmä	•
Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto	•
<b>Hellävarainen pesu</b>	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	7,0
<b>Käyttömukavuus</b>	
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	Ei
Rummun sisävalaisin	Led
Tiivistyneen veden säiliö	•
Integroitu tiivistyneen veden poisto	•
AddLoad	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
Vuotuinen energiankulutus, kWh	208
Kesto minuuteissa vakio-ohjelmalla	155
Äänitaso puuvillaohjelmassa täydellä täyttömäärällä db(A) re 1 pW	66
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Sähkönkulutus puuvilla kaappikuiva -ohjelmassa täydellä täyttömäärällä, kWh	1,70
EcoDry-tekniikka	•
Huoltovapaa kosteudentiivistin	•
<b>Kuivausohjelmat</b>	
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villan viimeistely	•
Pika	•

TSA223WP Active

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:

A++ ja erinomainen Miele-laatu edulliseen perusmallin hintaan.




EAN: 4002516485520 / Materiaalin numero: 11884050 /  
Vanhan materiaalin numero: 12SA2232FIN

Farkut	•
Kyllästys	•
Lämmin sileyty	•
Liinavaatteet	•
Aikakuivaus/kylmäuuletus	•
<b>Kuivauksen lisätoiminnot</b>	
Pöyhintä	•
Hellävarainen +	•
<b>Laatu</b>	
Pehmeät rummun olakkeet	•
<b>Turvallisuus</b>	
PIN-koodi	•
Merkkivalo "Tyhjä vedenkeruustasia"	•
Merkkivalo "Puhdista suodatin"	•
Optinen liitäntä	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	640
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Paino, kg	56
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Jäähdytysaineen tyyppi	R290
Jäähdytysaineen määrä, kg	0,11
Kylmäaineen lämmityspotentiaali (GWP), CO <sub>2</sub> e	3
Laitteen lämmityspotentiaali (GWP), CO <sub>2</sub> e	0,33
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Tuoksupatruuna	•
Etuseteli toista tuoksupatruunaa varten	•

TSA223WP Active

T1 lämpöpumppukuivausrumpu:


A++ ja erinomainen Miele-laatu edulliseen perusmallin hintaan.



T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, without porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm