

APWM 073

Annostussovittimen asennussarja

annostuspumppujen suoraa liittämistä varten, ø 6 mm, maksimikapasiteetti 9 kg.



- Sopii halkaisijaltaan 6 mm:n letkuille
- 9 kg Benchmark-pyykinpesukoneisiin
- 6 annostusliitäntää varten

EAN: 4002516589921 / Materiaalin numero: 11902700 /
Vanhan materiaalin numero: 59510073EU

Tuotteen luokitus	
Pyykinpesukoneet	•
Laite-/lisävarusteluokka	
PWM 509	•
PWM 909	•
Tuoteluokka	
Annostusjärjestelmä	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Valkoinen
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	100
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	150
Nettopaino [kg]	0,08
Bruttopaino, kg	0,09