

## APWM 074

Annostussovittimen asennussarja

annostuspumppujen suoraa liittämistä varten, ø 9 mm, maksimikapasiteetti 9 kg.



- Sopii halkaisijaltaan 9 mm:n letkuille
- 9 kg Benchmark-pyykinpesukoneisiin
- 4 annostusliitäntää varten

EAN: 4002516589938 / Materiaalin numero: 11902710 /  
Vanhan materiaalin numero: 59510074EU

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pyykinpesukoneet	•
<b>Laite-/lisävarusteluokka</b>	
PWM 509	•
PWM 909	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Annostusjärjestelmä	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Muovit
Väri	Valkoinen
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	100
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	150
Nettopaino [kg]	0,08
Bruttopaino, kg	0,09