

## PDR 300 SmartBiz HP [EL]

### Lämpöpumppukuivausrummut

täyttää alan standardit helpolla ja joustavalla asennuksella ilman kanavointia.



- Rummun tilavuus 120.00 l, täyttömäärä 7.0 kg
- Ohjaustaulu ruostumatonta terästä ja Mielen kennorumpu
- Valmis liitettäväksi, sisältää pistotulpan
- Tilaa säästävä asennus pesutornina

**A+++**

EAN: 4002516514367 / Materiaalin numero: 11920510 / Vanhan materiaalin numero: 52300001FIN

#### Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	SmartBiz
Etuosa	Lootusvalkoinen
Täyttömäärä, kg	7,0
Rummun tilavuus, l	120,00
Kuivausjärjestelmä	Lämpöpumppu
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käisyys	vasen
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä

#### Käyttökohteet

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•

#### Suorituskykytiedot

Enimmäishaihdutusteho, l/h	1,68
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,15
Energian ominaiskulutus Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus a	0,12
Ohjelma-aika, min	125
Ohjelma-aika Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 40 %, min	99
Testatut käyttötunnit	15000

#### Ohjauspaneeli

Ohjausjärjestelmä	DirectSensor 7-segmentin
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjauspaneeli, jossa tekstinäyttö	•

#### Vakiosähköliitäntä

Lämmitystapa	Lämpöpumppu
Sähköliitäntä	220-240V~ 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	0,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,10
Sulakekoko, A	10
Pistotulppallinen virtajohto	•

#### Mitat ja paino

Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	636
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	690
Nettopaino, kg	56,5
Bruttopaino, kg	60
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	920

## PDR 300 SmartBiz HP [EL]

### Lämpöpumppukuivausrummut

täyttää alan standardit helpolla ja joustavalla asennuksella ilman kanavoitointia.



EAN: 4002516514367 / Materiaalin numero: 11920510 /  
Vanhan materiaalin numero: 52300001FIN

<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,79
<b>Ominaisuudet</b>	
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Nukkasilti luukussa	•
SmartBiz kosteudentiivistimen suodatinjärjestelmä	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Hellävarainen kuivaustoiminto	•
Kondenssiveden poisto	•
FragranceDos	•
Rummun sisävalaisin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiätehokkuusluokka	A+++
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Vuotuinen energiankulutus, kWh	152
Äänitaso ohjelmassa Puuvilla kaappikuiva enimmäistäyttömäärällä, dB(A)	66
Ohjelma-aika vakio-ohjelmassa, min	165
Toiminnan kuvaus	Kondensaattori
Täyttömäärä, kg	7,0
Sisältää kasvihuonekaasuiksi laskettavia fluoriyhdisteitä	•
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Kylmäaine	R450A
Kylmäaineen määrä, kg	0,31
Lämmityspotentiaali (GWP), kylmäaine, kg CO2e	605
Lämmityspotentiaali (GWP), kone, kg CO2e	188,00
<b>Liitännävaihtoehdot</b>	
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•