

PWM 300 SmartBiz [EL DP]
Pesukone, sähkölämmitteinen
ammattitason ohjelma-aika 79 min, helppo asentaa.



- Rummun tilavuus 64 l, täyttömäärä 7.0 kg
- Ohjaustaulu ruostumatonta terästä ja Mielen kennorumpu
- Valmis liitettäväksi, sisältää pistotulpan
- Ammattitason ohjelma-aika, vain 79 min, kun täyttömäärä on 7.0 kg
- Tilaa säästävä asennus pesutornina



EAN: 4002516526315 / Materiaalin numero: 11920520 /
Vanhan materiaalin numero: 51300001FIN

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	SmartBiz
Etuosa	Lootusvalkoinen
Täyttömäärä, kg	7,0
Rummun tilavuus, l	64
Luukku [Ø], mm	300
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käisyys	oikea
Huoltovapaa tasatahtimootori	•
Kennorumpu	•
Käyttökohteet	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkodeihin ja kouluihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	7,00
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,16
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	49,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	1,10
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	79
Jäänhöskosteus kylmähuuhtelulla, %	49
Linkousnopeus, kierr./min	1400
g-kerroin	535
Testatut käyttötunnit	15000
Ohjauspaneeli	
Ohjausjärjestelmä	DirectSensor 7-segmentin
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Ohjauspaneeli, jossa tekstinäyttö	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
CapDosing	•
Vakiosähköliitännät	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitännät	220-240V~ 50HZ
Lämmitysteho, kW	1,90-2,20
Kokonaisliitännätäteho, kW	2,10-2,40
Sulakekoko, A	10
Pistotulppallinen virtajohto	•
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1× 1/2", 3/4" kierrelliitin
Poistopumppu	DN 22

PWM 300 SmartBiz [EL DP]
Pesukone, sähkölämmitteinen
ammattitason ohjelma-aika 79 min, helppo asentaa.



EAN: 4002516526315 / Materiaalin numero: 11920520 /
Vanhan materiaalin numero: 51300001FIN

Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	636
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	944
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	690
Nettopaino, kg	91,0
Bruttopaino, kg	95
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	2820
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,00
Ominaisuudet	
Kulutusta kestävä laippa ruostumatonta terästä	•
Määräautomatiikka	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
"Eco 40-60" -ohjelman täyttömäärä, kg	7,0
Energiatehokkuusluokka (A-G)	A
Linkousteholuokka (A-G)	B
Painotettu energiankulutus "Eco 40-60" -ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	45
Painotettu vedenkulutus "Eco 40-60" -ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, l	37
Melupäästöluokka (linkousjakso) (A-D)	A
Ilmassa kulkeva melu linkousjakson aikana, dB(A) re 1 pW	69
Ohjelma-aika "Eco 40-60" -ohjelmassa, min	199
Kierrätysaste, %	95
Liitännävaihtoehdot	
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•