

G 7200 SCi

Puoli-integroitava astianpesukone

3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Kuivaa kaiken täysin – AutoOpen-kuivaus
- Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet – 6.0 l alkaen automaattiohjelmassa
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Monipuolinen ja turvallinen – ComfortPlus-korimuotoilu



EAN: 4002516488569 / Materiaalin numero: 11922410 /
Vanhan materiaalin numero: 21720057NER

Malli	
Puoli-integroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Luukunsuljin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	Näyttö
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
Hellävarainen	•
Erittäin hiljainen 40 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
IntenseZone	•

G 7200 SCi

Puoli-integroitava astianpesukone

3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.




EAN: 4002516488569 / Materiaalin numero: 11922410 /
Vanhan materiaalin numero: 21720057NER

Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ComfortPlus
Täyttömäärä astiastoja	14
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Lapsilukko	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	570
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	570
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	48,2
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	3,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	10,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	8,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	18,0
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
Vakiovarusteet	
1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)	•
Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 9 pakkausta alennettuun hintaan	•


G 7200 SCi

Puoli-integroitava astianpesukone

3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)