

G 7660 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Innovatiivinen muotoilu ja suuri mukavuus – 3D°MultiFlex -taso
- Kommunikointi koneen kanssa ei voisi olla helpompaa – Miele@home
- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Täydellinen valaistus astioiden asettamiseen – BrilliantLight
- Kaikki siellä missä pitääkin – MaxiComfort-korivarustus



EAN: 4002516489115 / Materiaalin numero: 11922780 /
Vanhan materiaalin numero: 21766062NER

Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	CleanSteel/Obsidian-musta
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Valonäppäimet
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Luukunsuljin	ComfortClose
BrilliantLight	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitettä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
Hellävarainen	•
Hygienia	•

G 7660 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516489115 / Materiaalin numero: 11922780 /
Vanhan materiaalin numero: 21766062NER

SolarSave	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ilman yläkoria 65 °C	•
Lasit lämmin	•
Koneenhoito	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	4
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	MaxiComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	48,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	11,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	7,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	14,0
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
Vakiovarusteet	
1 x PowerDisk	•

G 7660 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516489115 / Materiaalin numero: 11922780 /


Vanhan materiaalin numero: 21766062NER

Etuseteli – 6 x PowerDisk




G 7660 SCVi AutoDos

Täysintegroitavat astianpesukoneet
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)