

G 7975 SCVi XXL AutoDos K2O
Täysintegroitavat astianpesukoneet
– Mielen monitaituri kahvattomaan keittiöön.



- Automaattinen annostelu – AutoDos ja integroitu PowerDisk
- Innovatiivinen muotoilu ja suuri mukavuus – 3D°MultiFlex -taso
- Kommunikointi koneen kanssa ei voisi olla helpompaa – Miele@home
- Automaattinen luukun avaus kahdella koputuksella – Knock2open
- Quick-pyyhkäisykäyttö – M Touch -näyttö



EAN: 4002516489153 / Materiaalin numero: 11922820 /
Vanhan materiaalin numero: 21797562NER

Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	CleanSteel/Obsidian-musta
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Touch control
Näyttö	M Touch Vi
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Knock2open	•
Luukunsuljin	AutoClose
BrilliantLight	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	optinen ja akustinen
Astianlisäys-toiminto	•
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuojelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•

G 7975 SCVi XXL AutoDos K20
Täysintegroitavat astianpesukoneet
– Mielen monitaituri kahvattomaan keittiöön.



EAN: 4002516489153 / Materiaalin numero: 11922820 /
Vanhan materiaalin numero: 21797562NER

PowerWash	•
Hellävarainen	•
Hygienia	•
SolarSave	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ilman yläkoria 65 °C	•
Lasit lämmin	•
Koneenhoito	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	4
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	MaxiComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	845
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	910
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	845
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	120,5
Nettopaino, kg	49,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	12,0
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu

G 7975 SCVi XXL AutoDos K20
 Täysintegroitavat astianpesukoneet
 – Mielen monitaituri kahvattomaan keittiöön.



EAN: 4002516489153 / Materiaalin numero: 11922820 /
 Vanhan materiaalin numero: 21797562NER

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
 deutsch, english (AU),
 english (GB), english (US),
 español, français (FR),
 hrvatski, italiano, magyar,
 nederlands, norsk, polski,
 português, русский,
 română, slovenčina,
 slovenščina, srpski,
 suomi, svenska, türkçe,
 українська, čeština,
 ελληνικά, , , ,


Vakiovarusteet

1 x PowerDisk


Etuseteli – 6 x PowerDisk

-
-

G 7975 SCVi XXL AutoDos K20
Täysintegroitavat astianpesukoneet
– Mielen monitaituri kahvattomaan keittiöön.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)