

G 7252 SCVi

Täysintegroitavat astianpesukoneet
3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Kuivaa kaiken täysin – AutoOpen-kuivaus
- Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet – 6.0 l alkaen automaattiohjelmassa
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Monipuolinen ja turvallinen – ComfortPlus-korimuotoilu



EAN: 4002516489245 / Materiaalin numero: 11922910 /
Vanhan materiaalin numero: 21725262NER

| | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Malli | |
| Täysintegroitava astianpesukone | • |
| 60 cm astianpesukone | • |
| Muotoilu | |
| Ohjauspaneelin väri | Ruostumaton teräs. |
| Ohjauspaneelin tyyppi | täysintegroitu ohjaustaulu |
| Ohjaus | Ohjelman valintapainike |
| Näyttö | 1-rivinen tekstinäyttö |
| Näytön väri | Valkoinen |
| MultiLingua | • |
| Käyttömukavuus | |
| Luukunsuljin | ComfortClose |
| Jäljellä olevan ajan näyttö | • |
| Ajastin enintään 24 h | • |
| Toiminnan merkkivalo | optinen ja akustinen |
| Näytön kielen valinta | • |
| Tehokkuus ja kestävyys | |
| Energiätehokkuusluokka (A–G) | A |
| Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l | 6,0 |
| Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa | 8,4 |
| Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh | 0,54 |
| Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh | 54 |
| ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä | 0,29 |
| ECO-ohjelman kesto, minuuttia | 230 |
| Äänitasoluokka | B |
| Äänitaso, dB(A) | 42 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower-tekniikka | • |
| Todistetusti hygieenistä | • |
| Lämminvesiliitäntä | • |
| Vajaatäyttö | • |
| Pesutuloksen laatu | |
| Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone | • |
| SensorDry | • |
| Turbothermic-kiertoilmakuivaus | • |
| Aktiivinen kondenssikuivaus | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Pesuhjelmat | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Teho 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| Hellävarainen | • |
| Erittäin hiljainen 40 dB(A) | • |
| Koneenhoito | • |
| Astianpesun ohjelmavaihtoehdot | |
| IntenseZone | • |

G 7252 SCVi

Täysintegroitavat astianpesukoneet

3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.




EAN: 4002516489245 / Materiaalin numero: 11922910 /
Vanhan materiaalin numero: 21725262NER

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Pika | • |
| Erittäin puhdas | • |
| Erittäin kuiva | • |
| Korivarustus | |
| Ruokailuvälineiden sijoittelu | 3D MultiFlex -taso |
| FlexCare-kupitteline | 1 |
| Korivarustus | ComfortPlus |
| Täyttömäärä astiastoja | 14 |
| Turvallisuus | |
| Waterproof-vesiturvajärjestelmä | • |
| Suodattimen merkkivalo | • |
| Tekniset tiedot | |
| Sijoitusaukon minimileveys, mm | 600 |
| Sijoitusaukon maksimileveys, mm | 600 |
| Sijoitusaukon minimikorkeus, mm | 805 |
| Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm | 870 |
| Sijoitusaukon syvyys, mm | 550 |
| Laitteen leveys, mm | 598 |
| Laitteen korkeus, mm | 805 |
| Laitteen syvyys, mm | 550 |
| Syvyys luukku auki, cm | 116,5 |
| Nettopaino, kg | 48,0 |
| Kokonaisliitântäteho, kW | 2,00 |
| Jännite, V | 230 |
| Sulakekoko, A | 10 |
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Jännitteen taajuus | 50 |
| Tulovesiletkun pituus, cm | 1,50 |
| Poistoletkun pituus, cm | 1,50 |
| Liitântäjohdon pituus, m | 1,70 |
| Etupaneelin minimipaino, kg | 4,0 |
| Etupaneelin maksimipaino, kg | 10,0 |
| [huolto voi jälkiasentaa minimiin] | 8,0 |
| [huolto voi jälkiasentaa maksimiin] | 16,0 |
| Näytön kielivaihtoehdot | |
| Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua | dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska |
| Vakiovarusteet | |
| 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia) | • |
| Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 9 pakkausta alennettuun hintaan | • |

G 7252 SCVi

Täysintegroitavat astianpesukoneet

3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)