

## G 7479 SCVi XXL AutoDos Excellence

Täysintegroitu XXL-astianpesukone  
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Kommunikointi koneen kanssa ei voisi olla helpompaa – Miele@home
- Innovatiivinen muotoilu ja suuri mukavuus – 3D°MultiFlex -taso
- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet – 6.0 l alkaen automaattiohjelmassa
- Kaikki siellä missä pitääkin – MaxiComfort-korivarustus



EAN: 4002516489313 / Materiaalin numero: 11923010 /  
Vanhan materiaalin numero: 21747962NER

<b>Malli</b>	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
<b>Muotoilu</b>	
Ohjauspaneelin väri	CleanSteel/Obsidian-musta
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Valonäppäimet
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@home	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Luukunsuljin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkivalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
<b>Pesutuloksen laatu</b>	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Pesuojelmat</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
Hellävarainen	•
Hygienia	•

## G 7479 SCVi XXL AutoDos Excellence

Täysintegroitu XXL-astianpesukone  
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.




EAN: 4002516489313 / Materiaalin numero: 11923010 /  
Vanhan materiaalin numero: 21747962NER

SolarSave	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•
Koneenhoito	•
<b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Pika	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
<b>Korivarustus</b>	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	4
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	MaxiComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
<b>Turvallisuus</b>	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	845
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	910
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	845
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	120,5
Nettopaino, kg	49,0
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitântäjohtoon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	12,0
<b>Näytön kielivaihtoehdot</b>	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
<b>Vakiovarusteet</b>	
1 x PowerDisk	•
Etuseteli – 6 x PowerDisk	•

G 7479 SCVi XXL AutoDos Excellence

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)