

PDR 510 COP [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys
M Select COP -aikaohjaus, sopii erityisesti itsepalvelupesuloihin.



- Rummun tilavuus 180.00 l, täyttömäärä 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Ainutlaatuisen hellävaraista tekstiilihoitoa – kennorumpu
- Verkotus – LAN ja WiFi
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua

EAN: 4002516491828 / Materiaalin numero: 11924250 /
Vanhan materiaalin numero: 52510006EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	10,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:22.5	18 (8,0) lb (kg)
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	10,0
Täyttösuhde	1:18
Rummun tilavuus, l	180,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	440
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	vasen
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä
Sovellus	
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	7,40
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,51
Ohjelma-aika, min	36
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Select Benchmark
Ohjelmoitavuus	Määritettyjen parametrien asetus
Käyttöliittymä	aikaohjaus
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	7,94
Kokonaisliitäntäteho, kW	8,20
Sulakekoko, A	16
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1020
Ulkomitat, leveys, mm	700
Ulkomitat, syvyys, mm	763
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1215
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	760
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	820
Nettopaino, kg	72,0
Bruttopaino, kg	80
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	853
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	50 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,90

PDR 510 COP [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys
M Select COP -aikaohjaus, sopii erityisesti itsepalvelupesuloihin.



EAN: 4002516491828 / Materiaalin numero: 11924250 /
Vanhan materiaalin numero: 52510006EU

Ominaisuudet

Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Suuri suodatin	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Matalan lämpötilan toiminto	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Rummun sisävalaisin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•

Liitännävaihtoehdot

Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
WLAN kuivausrumpu	•
Kytkenärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•

Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•