

PDR 510 ROP [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys
M Select ROP -jäännöskosteusohjaus, täydellinen kuivaustulos.



- Rummun tilavuus 180.00 l, täyttömäärä 18 (8,0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Ainutlaatuisen hellävaraista tekstiilihoitoa – kennorumpu
- Verkotus – LAN ja WiFi
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry

EAN: 4002516491835 / Materiaalin numero: 11924260 /
Vanhan materiaalin numero: 52510001EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	10,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:22.5	18 (8,0) lb (kg)
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	10,0
Täyttösuhde	1:18
Rummun tilavuus, l	180,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	440
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	vasen
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	7,40
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,51
Ohjelma-aika, min	36
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Select Benchmark
Ohjelmoitavuus	Määritettyjen parametrien asetus
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	7,94
Kokonaisliitäntäteho, kW	8,20
Sulakekoko, A	16
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1020
Ulkomitat, leveys, mm	700
Ulkomitat, syvyys, mm	763
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1215
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	760

PDR 510 ROP [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys
M Select ROP -jäännöskosteusohjaus, täydellinen kuivaustulos.



EAN: 4002516491835 / Materiaalin numero: 11924260 /
Vanhan materiaalin numero: 52510001EU

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	820
Nettopaino, kg	72,0
Bruttopaino, kg	80
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	853
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	50 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,90
Ominaisuudet	
Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmajäätys	•
Suuri suodatin	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Matalan lämpötilan toiminto	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Rummun sisävalaisin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
WLAN kuivausrumpu	•
Kytkenärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojaluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•