

PDR 910 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



- Rummun tilavuus 180.00 l, täyttömäärä 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Ainutlaatuisen hellävaraista tekstiilihoitoa – kennorumpu
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry
- Verkotus – LAN ja WiFi
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua

EAN: 4002516491866 / Materiaalin numero: 11924420 /
Vanhan materiaalin numero: 52910002EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	10,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:22.5	18 (8,0) lb (kg)
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	10,0
Täyttösuhde	1:18
Rummun tilavuus, l	180,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	440
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun kätsisyys	vasen
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	7,40
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,51
Ohjelma-aika, min	36
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö

PDR 910 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.



EAN: 4002516491866 / Materiaalin numero: 11924420 /
Vanhan materiaalin numero: 52910002EU

Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	7,94
Kokonaisliitäntäteho, kW	8,20
Sulakekoko, A	16
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1020
Ulkomitat, leveys, mm	700
Ulkomitat, syvyys, mm	763
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1215
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	760
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	820
Nettopaino, kg	72,0
Bruttopaino, kg	80
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	853
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	50 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,90
Ominaisuudet	
Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Suuri suodatin	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Matalan lämpötilan toiminto	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Rummun sisävalaisin	•
Ohjelmavalinta värikehysten avulla	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
WLAN kuivausrumpu	•
Kytkenärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	4
Haalarit [määrä]	1
Päälystakit [määrä]	2
Synteettiset peitot [määrä]	1
Synteettiset tyynyt [määrä]	2
Untuvapeitot [määrä]	1
Untuvatyynyt [määrä]	2
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	182
Puuvillamopit, 40 cm [määrä]	42
Puuvillamopit, 50 cm [määrä]	36
Mikrokuitumopit, 40 cm [määrä]	66
Mikrokuitumopit, 50 cm [määrä]	47
Hevosten kesäloimet [määrä]	2
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•

PDR 910 [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sähkölämmitys
ohjelmoitavat M Touch Pro -painikkeet tekevät käytöstä entistä joustavampaa.