

PWM 909 [EL DV DD]

Professional-pesukone, sähkölämmitteinen, poistiventtiili ja pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



- Rummun tilavuus 80 l, täyttömäärä 9.0 kg
- Kuluttaa 18 % vähemmän vettä ja 45 % vähemmän energiaa*
- Kätevä käyttää värill. kosketusnäytöllä – M Touch Pro Plus
- Täydelliset linkoustuulokset – jäännöskosteus 44 %**, g-kerroin 518
- Verkotus – LAN ja WiFi

* Aiempaan malliin verrattuna kirjopyykki 60 °C-ohjelmassa, kun kone on liitetty lämpimään veteen.

** Jäännöskosteustiedot, kun viimeinen huuhtelu on suoritettu kuumalla vedellä.

EAN: 4002516492337 / Materiaalin numero: 11926680 / Vanhan materiaalin numero: 51909014EU

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosaa	Ruostumaton teräs
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	9,0
Täyttösuhde	1:9
Täyttömäärä, kg	9,0
Rummun tilavuus, l	80
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun kätsisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Huoltovapaa tasatahtimootori	•
Kenno-rumpu	•
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	6,30
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,13
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	6,60
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,03
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	56,2
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	1,20
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	49
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	59,3
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	0,23
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	45
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	49,7

PWM 909 [EL DV DD]

Professional-pesukone, sähkölämmitteinen, poistiventtiili ja pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



EAN: 4002516492337 / Materiaalin numero: 11926680 / Vanhan materiaalin numero: 51909014EU

Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä	0,82
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	34
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	52,0
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä	0,14
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	32
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	47
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	44
Linkousnopeus, kierr./min	1300
g-kerroin	518
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Pro Plus
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kiinteistöhuollolle	•
Ohjelmat itsepalvelupesuloille	•
Ohjelmat asuntoloille ja asuntoyhtiöille	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat ammattipesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat yliopistoille, päiväkodeille ja kouluille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat pikaruokaravintoloille	•
Ohjelmat leirintäalueille	•
Ohjelmat urheiluseuroille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•
Ohjelmat kotitalouksille	•
Ohjelmat lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Monipuolinen annostelusovitin (lisävaruste)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	6
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Lämmitysteho, kW	7,95
Kokonaisliitäntäteho, kW	8,20
Sulakekoko, A	16

PWM 909 [EL DV DD]

Professional-pesukone, sähkölämmitteinen, poistiventtiili

ja pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.

EAN: 4002516492337 / Materiaalin numero: 11926680 /
Vanhan materiaalin numero: 51909014EU

Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1 x 1/2", 3/4" kierreltiin
Kuuma vesi [lukumäärä]	1 x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Harmaavesi (valinnainen) [lukumäärä]	1 x 1/2", 3/4" liitin
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1020
Ulkomitat, leveys, mm	700
Ulkomitat, syvyys, mm	730
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1214
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	750
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	817
Nettopaino, kg	140,0
Bruttopaino, kg	152
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	2421
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	65 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	2,30
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinujen käsittely	•
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Desinfiointihuuhtelu	•
EcoSpeed	•
Lämpötilan valvonta	•
Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomaattikka+	•
Virtausmittari	•
AddLoad	•
Ohjelmavalinta värikeyhksen avulla	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	95
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
LAN	•
WiFi	•
Kytkenärasia	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	13
Kypäriä [määrä]	2
Haalarit [määrä]	1
Päälystakit [määrä]	2
Synteettiset peitot [määrä]	1
Synteettiset tyynyt [määrä]	2
Untuvapeitot [määrä]	1
Untuvatyynyt [määrä]	2
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	204
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	42

PWM 909 [EL DV DD]

Professional-pesukone, sähkölämmitteinen, poistoventtiili
ja pesuainekotelo, M Touch Pro Plus – vapaasti ohjelmoitavissa.



EAN: 4002516492337 / Materiaalin numero: 11926680 /
Vanhan materiaalin numero: 51909014EU

Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	33
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	66
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	43
Mopit, toimisto, 100 g [määrä]	55
Mopit, portaikko, 150 g [määrä]	35
Hevosten kesäloimet [määrä]	2
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•