

PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Professional-pyykinpesukone, pikkujättiläiset, sähkölämmitys, poistopumppu suunniteltu vastaamaan laitoshuollon vaatimuksia. Täyttömäärä 6.0 kg.



- Rummun tilavuus 57 l, täyttömäärä 6.0 kg
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Kielineutraali etupaneeli kiertokytkimellä – M Select
- Tehokas puhdistus – erikoisohjelmat mopeille ja liinavaatteille
- Parasta lian poistoa – patentoitu esilinkous*

* Patenti: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516544296 / Materiaalin numero: 11947160 / Vanhan materiaalin numero: 51506161FIN

Rakennetyyppi ja design

| | |
|---|-------------------------------|
| Rakennetyyppi | Edestä täyt., käy pesutorniin |
| Valikoima | Performance |
| Etuosa | Lootusvalkoinen |
| Täyttömäärä, kg | 6,0 |
| Rummun tilavuus, l | 57 |
| Luukku [Ø], mm | 300 |
| Luukun avautumiskulma, astetta | 167 |
| Luukun käisyys | oikea |
| Huoltovapaa tasatahtimootori | • |
| Kennorumpu ja rei'itetty rummun takapaneeli | • |

Käyttökohteet

| | |
|--------------------------|---|
| Sopii kiinteistöhuoltoon | • |
|--------------------------|---|

Suorituskykytiedot

| | |
|--|------|
| Tuhooa virukset testatusti | • |
| Todistetusti hygieenistä | • |
| Veden ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, l/kg | 8,70 |
| Energian ominaiskulutus kylmävesiliitaintä, kWh/kg | 0,17 |
| Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitaintä, l/kg | 8,20 |
| Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitaintä, kWh/kg | 0,06 |
| Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l | 52,0 |
| Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh | 1,00 |
| Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh | 1,40 |
| Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min | 59 |
| Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l | 49,0 |
| Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kW | 0,36 |
| Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min | 49 |
| Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, % | 52 |
| Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, % | 50 |
| Jäännöskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, % | 20 |
| Linkousnopeus, kierr./min | 1400 |
| g-kerroin | 535 |

Ohjauspaneeli

| | |
|--|--------------|
| Ohjausjärjestelmä | M Select |
| Ohjelmoitavuus | ohjelmoitava |
| Pisin ajastus, h | 96 |
| Jäljellä olevan ajan näyttö | • |
| Ohjelmavaiheen osoitin | • |
| Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit | • |
| Kieli on helppo valita milloin tahansa | • |

Annostelu

| | |
|--|-----------|
| Pesuainekotelo | 3 lokeroa |
| Monipuolinen annostelusovitin (lisävaruste) | • |
| Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä] | 6 |
| Tyhjän säiliön tunnistin | • |

Vakiosähköliitaintä

| | |
|----------------|---------------|
| Lämmitystapa | Sähkö |
| Sähköliitaintä | 2N~ 400V 50HZ |

PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Professional-pyykinpesukone, pikkujättiläiset, sähkölämmitys, poistopumppu suunniteltu vastaamaan laitoshuollon vaatimuksia. Täyttömäärä 6.0 kg.



EAN: 4002516544296 / Materiaalin numero: 11947160 / Vanhan materiaalin numero: 51506161FIN

| | |
|---|------------------------------|
| Lämmitysteho, kW | 4,60 |
| Kokonaisliitäntäteho, kW | 4,80 |
| Sulakekoko, A | 16 |
| Mahd. jännitevaihtoehto 1 | |
| Sähköliitäntä | 230V~ |
| Lämmitysteho, kW | 2,30 |
| Kokonaisliitäntäteho, kW | 2,50 |
| Sulakekoko, A | 16 |
| Vesiliitäntä/vedenpoisto | |
| Kylmä vesi [lukumäärä] | 1× 1/2", 3/4" kierreltiin |
| Kuuma vesi [lukumäärä] | 1× 1/2" letku, 3/4" liitänt. |
| Poistopumppu ja poistovesisihti | DN 22 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, korkeus, mm | 850 |
| Ulkomitat, leveys, mm | 596 |
| Ulkomitat, syvyys, mm | 714 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 944 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 660 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 768 |
| Nettopaino, kg | 99,0 |
| Bruttopaino, kg | 104 |
| Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N | 2820 |
| Päästötiedot | |
| Äänenpainetaso työskentelypaikalla | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h | 1,00 |
| Ominaisuudet | |
| Patentoitu esilinkous | • |
| Sivousliinojen käsittely | • |
| 3-ulotteinen epätasapainon valvonta | • |
| Ammattitason iskunvaimentimet | • |
| Kulutusta kestävä laippa ruostumatonta terästä | • |
| Desinfiointihuuhtelu | • |
| EcoSpeed | • |
| Tehokas rummun olakkeiden teknologia | • |
| Lämpötilan valvonta | • |
| Erytynen lämmitysvastus | • |
| Määräautomaatiikka | • |
| Virtausmittari | • |
| Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko | • |
| AddLoad | • |
| Yleiskäyttöiset lisävarusteet | • |
| Tehokkuus ja kestävyys | |
| Kierrätysaste, % | 95 |
| Liitäntävaihtoehdot | |
| Optinen liitäntä huoltoa varten | • |
| Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Kapasiteetti | |
| Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä] | 31 |
| Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä] | 27 |
| Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä] | 50 |

PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Professional-pyykinpesukone, pikkujättiläiset, sähkölämmitys, poistopumppu suunniteltu vastaamaan laitoshuollon vaatimuksia. Täyttömäärä 6.0 kg.



EAN: 4002516544296 / Materiaalin numero: 11947160 /

Vanhan materiaalin numero: 51506161FIN

Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]

35

| Vaat.muk., sertif.,symbolit | |
|-------------------------------------|---|
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Suojausluokka IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen | • |