

KFN 4797 DD

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin  
elintarvikkeet pitkään tuoreina säilyttävä PerfectFresh Pro ja mukava NoFrost.



- Ammattimainen: PerfectFresh Pro pitää elintarv. tuoreina pitemp.
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Kuiva takaseinä: ei näkyvää veden tiivistymistä
- SoftClose-mekanismi sulkee oven pehmeästi



EAN: 4002516516200 / Materiaalin numero: 11951100 /  
Vanhan materiaalin numero: 38479740EU1

<b>Laitekategoria</b>	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Vapaasti sijoitettava laite	•
Oven käteisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
<b>Muotoilu</b>	
Ulkokuoren väri	Hopea
Etuseinän väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost-automaattisulatus	•
DuplexCool	•
XL-sisätila	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Piilotettu ovenkahva	EasyOpen-vipukahva
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Tarkka säätö	Jääkaapin ja pakastimen lämpötila
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Kyllä
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Kyllä
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	3
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
<b>Jääkaappi/jääkaappiosia</b>	
Hyllytasojen määrä	4
joista kaksiosaisia (FlexiBoard)	1
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	2
Kuiva takaseinä	Muovi
Oven tölkkihyllyjen määrä	2
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	3
<b>Pakastin/pakastinosa</b>	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	D
Vuotuinen energiankulutus, kWh	225,57
Energiankulutus/24 h, kWh	0,61
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitustoiminto	•

KFN 4797 DD

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin elintarvikkeet pitkään tuoreina säilyttävä PerfectFresh Pro ja mukava NoFrost.




EAN: 4002516516200 / Materiaalin numero: 11951100 /  
Vanhan materiaalin numero: 38479740EU1


Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Laitteen leveys, mm	600
Laitteen korkeus, mm	2015
Laitteen syvyys, mm	675
Paino, kg	76,8
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	259
PerfectFresh-kylmätilan kanssa, l	99
4* pakastinosan tilavuus, l	103
Kokonaiskäyttötilavuus, l	362
Pakasteiden lämmönnousaika, h	20
Pakastuskyky, kg/24 h	10,00
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	35
Virrankulutus, mA	1400
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Munalokero	•
Jääpala-astia	•

## KFN 4797 DD


Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin  
elintarvikkeet pitkään tuoreina säilyttävä PerfectFresh Pro ja mukava NoFrost.




KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation sketch (footnote\*)



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote\*)



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4795DD, installation (footnote\*) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (\*footnote)