

PFD 100 SmartBiz

Vapaasti sijoitettava astianpesukone

käyttökohteisiin, joissa kotitalousastianpesukone ei riitä.



- Suorituskyky: 13 standardiastiastoa vain 36 min:ssa
- Kuivaa kaiken täysin kuivaksi – AutoOpen-avusteinen kuivaus
- Helppo käyttää selkeän ohjauspaneelin ansiosta
- Joustava täyttö takaa parhaat puhdistustulokset

* Arvot saattavat vaihdella käyttöpaikan olosuhteiden (tuloveden lämpötila / sähköliitännä) mukaan.



EAN: 4002516523215 / Materiaalin numero: 11962890 /
Vanhan materiaalin numero: 61010000EP4

| Rakennetyyppi ja design | |
|---|---|
| Rakennetyyppi | Vapaasti sijoitettava astianpesukone, edestä täytettävä |
| Valikoima | SmartBiz |
| Pesujärjestelmä | Puhdasvesijärjestelmäinen, edestä täytettävä |
| Tasojen lukumäärä | 2 |
| Etuosa | Brilliant-valkoinen |
| Kansi | Muovit |
| Sivupaneelit | Brilliant-valkoinen |
| Ohjauspaneelin väri | CleanSteel |
| Sovellus | |
| Sopii hostelleihin | • |
| Sopii lastentarhoihin ja päiväkoteihin | • |
| Sopii yliopistoihin ja kouluihin | • |
| Sopii toimistoihin | • |
| Sopii kotitalouskäyttöön | • |
| Sopii pienyrityksille | • |
| Sopii urheiluseuroille | • |
| Suorituskykytiedot | |
| Tuhoaa virukset testatusti | • |
| Todistetusti hygieenistä | • |
| Qmax-pumpun tuotto, l/min | 75 |
| Lyhyin ohjelma-aika, min | 36 |
| Korkein loppuhuuhdelämpötila, °C | 82 |
| Puhdistusteho, kattausta/ohjelma | 13 |
| Käyttöikä pesukertoina | 12500 |
| Miele MOVE | |
| Verkkovalmius Miele MOVEn avulla | • |
| Ohjaus | |
| Ohjausjärjestelmä | Elektroninen ohjaus |
| Ohjelmavalinta | Ohjelmanvalintapainikkeet |
| Pisin ajastus, h | 24 |
| Jäljellä olevan ajan näyttö | • |
| Ohjelmat [määrä] | 8 |
| Ohjelmavaiheen osoitin | • |
| Näytön kielen valinta | • |
| Siivilöiden puhdistuksen merkkivalo | • |
| Vakiosähköliitännä | |
| Sähköliitännä | AC 230V 50HZ |
| Lämmitysteho, kW | 1,90 |
| Kokonaisliitännäteho, kW | 2,10 |
| Sulakekoko, A | 10-16 |
| Virtajohdon pituus, m | 1,70 |
| Vesiliitännä/vedenpoisto | |
| Kylmä tai kuuma vesi [lukumäärä] | 1 |
| Vaadittu virtauspaine, bar | 1,00-10,00 |
| Poistopumppu [DN] | 22 |
| Poistopumpun pään enimmäiskorkeus lattiatasosta, cm | 100 |
| Integroitu vedenpehennin | • |

PFD 100 SmartBiz

Vapaasti sijoitettava astianpesukone

käyttökohteisiin, joissa kotitalousastianpesukone ei riitä.



EAN: 4002516523215 / Materiaalin numero: 11962890 /

Vanhan materiaalin numero: 61010000EP4

| | |
|---|--|
| Veden enimmäiskovuus, mmol/l | 6,50 |
| Vesiturvajärjestelmä | Waterproof-vesiturvajärjestelmä |
| Tulovesiletkun pituus, cm | 150 |
| Poistoletkun pituus, cm | 150 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, korkeus, mm | 845 |
| Ulkomitat kannen kanssa, korkeus, mm | 845 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 598 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 600 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 970 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 670 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 690 |
| Pesutilan hyötykorkeus, mm | 540 |
| Pesutilan hyötyleveys, mm | 510 |
| Pesutilan yläkorin hyötisyvyys, mm | 450 |
| Pesutilan alakorin hyötisyvyys, mm | 450 |
| Syöttökorkeus lattiasta, mm | 210 |
| Vaadittava sijoitusaukon leveys, mm | 600 |
| Nettopaino [kg] | 56 |
| Bruttopaino, kg | 64 |
| Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ² | 1000 |
| Päästötiedot | |
| Päästöt – äänenpaine työskentelypaikalla | 33 dB(A) re 20 µPa |
| Ääniteho, dB(A) re 1 pW | 0,0 |
| Ohjelmat | |
| Yleis | • |
| Lyhyt | • |
| Hygienia | • |
| Kylmä-/esipesu | • |
| Lasit | • |
| Muovit | • |
| Energiansäästöohjelma/Eco | • |
| Tehopesu | • |
| Korivarustus | |
| Comfort-korit | • |
| FlexCare-kuppitelinet [määrä] | 2 |
| Aterinkori | • |
| Korkeudeltaan säädettävä yläkori | • |
| Ominaisuudet | |
| Kuivaus | AutoOpen-avusteinen kuivaus, Lisäkuivaus, Aktiivinen kondenssikkuivaus |
| 1 luokkuannostin jauhemaisen pesuaineen ja huuhtelukirkasteen annosteluun | • |
| Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä | • |
| AutoClose-mekanismi | • |
| EcoFeedback | • |
| Brilliant GlassCare -lasinhoitotoiminto | • |
| Lapsilukko | • |
| Säädettävä loppuhuuhtelulämpötila | • |

PFD 100 SmartBiz

Vapaasti sijoitettava astianpesukone

käyttökohteisiin, joissa kotitalousastianpesukone ei riitä.



EAN: 4002516523215 / Materiaalin numero: 11962890 /
Vanhan materiaalin numero: 61010000EP4

| | |
|---|------|
| Optinen liitäntä | • |
| SmartStart | • |
| FlexiTimer ja EcoStart | • |
| WiFi-moduuli | • |
| Tehokkuus ja kestävyys | |
| ECO-ohjelman täyttömäärä standardiastiastioina | 13 |
| Energiatehokkuusluokka (A-G) | E |
| Energiankulutus ECO-ohjelmalla 100 pesukertaa kohden | 93 |
| Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, l | 12,0 |
| Äänitasoluokka (A-D) | C |
| Äänitaso, dB(A) re 1 pW | 46 |
| ECO-ohjelman ohjelma-aika minuuteissa | 250 |
| Liitäntävaihtoehdot | |
| Ulkoinen annostelumuodi nestemäiselle pesuaineelle | • |
| Vaat.muk., sertif.,symbolit | |
| CE | • |
| Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen | • |
| VDE | • |
| EMC radiohäiriösuojattu | • |
| EN 1717 | • |