

B 4847 FashionMaster
Höyrsilitysjärjestelmä
näyttö ja höyrystin täydellisiin silitystuloksiin ja mukavuuteen.



- Mielen kennokuvioitu pohja jakaa höyryn tasaisesti
- 4.0 bar höyrynpaine takaa ammattimaiset silitystulokset
- Kätevä pystyttää / taittaa kokoon – 1–2-ostojärjestelmän ansiosta
- Puhaltimellinen silityslauta takaa erinomaiset silitystulokset
- Höyrysuutin sileyttää ripustetut tekstiilit kätevästi

EAN: 4002516527145 / Materiaalin numero: 11978080 /
Vanhan materiaalin numero: 13484721NER

Muotoilu	
Silitysraudan väri	antrasiitti/lootusvalkoinen
Silitysraudan päällisen väri	Teivadelmanpunainen
Täydellinen silitystulos	
Kennopohja	•
Höyrynpaine, bar	4,0
Höyrymäärä, g/min	100
Pystysuora höyry	•
Höyrymuodostus alkaa kun lämpötila on vähintään	2
Lyhyt höyrytsjakso	•
Jatkuva höyry	•
Höyrysuutin	•
Aktiivinen silityslauta (ilmatyynytoiminto ja imutoiminto)	•
Imutoiminto	•
2-portainen puhallin	•
Tarttumaton pohjalevy	•
Todistetusti virushygieeninen	•
Aikaa säästävää siiltämistä	
Vesisäiliön täyttömäärä, l	1,25
Irrotettava vesisäiliö	•
Jatkuvasti täytettävissä oleva vesisäiliö	•
Monikerroksisten tekstiilien silytys	•
Käyttömukavuus	
All-in-one – kaikki samassa	•
1–2-nostojärjestelmä	•
Portaaton korkeudensäätö kaasujousen avulla, mm	830-1020
Lattiaa säästävät pyörät	•
Silityslauta, jossa Comfort Zone -alue	•
Puhaltimen turvakytin päälle/pois	•
Puhaltimen muistitoiminto	•
Kielen valinta	•
Ohjattu ensikäyttö	•
Ohjattu kalkinpoisto	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
Automaattinen huuhtelu	•
Säilytyslokero silitysrautaa varten	•
Säilytyslokero virtajohtoa ja varusteita varten	•
Turvallisuus	
CoolDown-jäähdytystoiminto	•
AutoOff-virrankatkaisu	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	470
Mitat, mm (korkeus)	970
Mitat, mm (syvyys)	1480
Mitat kokoontaitettuna (leveys), mm	470
Mitat kokoontaitettuna (korkeus), mm	1280
Mitat kokoontaitettuna (syvyys), mm	370
Taajuus, Hz	50-60
Vakiovarusteet	
Tarttumaton pohjalevy	•

B 4847 FashionMaster
Höyrysilitysjärjestelmä
näyttö ja höyrystin täydellisiin silitystuloksiin ja mukavuuteen.



EAN: 4002516527145 / Materiaalin numero: 11978080 /
Vanhan materiaalin numero: 13484721NER

Höyrysuutin

Silitysraudan premium-päällinen

Höyryletkun pidike

Testiliuskat vedenkovuuden määrittämiseen

Kalkinpoistotabletit

Valittavissa olevat näytön kielet

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

•

•

•

•

•

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (GB), english
(US), español, français,
hrvatski, italiano, magyar,
nederlands, norsk, polski,
português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski,
suomi, svenska, türkçe,
українська, čeština,
ελληνικά,