

KFN 4394 ED

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin

DailyFresh ExtraCool, NoFrost ja LED-valo, erittäin kätevä.



- 2 laatikkoa, toisen kosteus säädettävissä – DailyFresh ExtraCool
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Kahvatonta muotoilua integroidun kahvan ansioista
- Enemmän tilaa ja kätevyttä XL-sisätilan ansioista



EAN: 4002516527961 / Materiaalin numero: 11979530 /
Vanhan materiaalin numero: 38439454EU1

Laitekategoria	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
Rakennetyyppi	
Vapaasti sijoitettava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Ulkokuoren väri	Valkoinen
Etuseinän väri	Valkoinen
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
Käyttömukavuus	
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
DynaCool	•
NoFrost-automaattisulatus	•
XL-sisätila	•
VarioRoom	•
Piilotettu ovenkahva	SideOpen
Ohjaus	
Toimintaperiaate	EasyControl
Tarkka säätö	Jääkaapin ja pakastimen lämpötila
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Kyllä
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Eco-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Hyllytasojen määrä	5
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	2
Oven tölkkihyllyjen määrä	3
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	4
Pakastin/pakastinosa	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Vuotuinen energiankulutus, kWh	238,00
Energiankulutus/24 h, kWh	0,65
Turvallisuus	
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Laitteen leveys, mm	600
Laitteen korkeus, mm	2030
Laitteen syvyys, mm	660
Paino, kg	73,0
Ilmastoluokka	SN-T

KFN 4394 ED

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin

DailyFresh ExtraCool, NoFrost ja LED-valo, erittäin kätevä.




EAN: 4002516527961 / Materiaalin numero: 11979530 /
Vanhan materiaalin numero: 38439454EU1


Jääkaappiosan tilavuus, l	279
4* pakastinosan tilavuus, l	89
Kokonaiskäyttötilavuus, l	368
Pakasteiden lämmönousuaika, h	12
Pakastuskyky, kg/24 h	10,00
Äänitasoluokka (A-D)	C
Äänitaso dB(A) re 1 pW	39
Virrankulutus, mA	1500
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,1
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Munalokero	•
Jääpala-astia	•

KFN 4394 ED


Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin
DailyFresh ExtraCool, NoFrost ja LED-valo, erittäin kätevä.



KFN4374ED, KDN4074E Active, KDN4071E Active, KDN4174E Active, KFN4391ED, KFN4394ED, top view (installation drawings)



KFN4391ED, KFN4394ED, installation sketch (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)