

KFN 4494 ED

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin

DailyFresh ExtraCool, NoFrost ja EasyHandle, erittäin kätevä.



- 2 laatikkoa, toisen kosteus säädettävissä – DailyFresh ExtraCool
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Tyylikäs kahva perinteistä Miele-laatua – EasyHandle
- Enemmän tilaa ja kätevyyttä XL-sisätilan ansiosta



EAN: 4002516527800 / Materiaalin numero: 11980060 /  
Vanhan materiaalin numero: 38449451EU1

<b>Laitekategoria</b>	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Vapaasti sijoitettava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
<b>Muotoilu</b>	
Ulkokuoren väri	Hopea
Etuseinän väri	Stainless look
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
<b>Käyttömukavuus</b>	
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
DynaCool	•
NoFrost-automaattisulatus	•
XL-sisätila	•
VarioRoom	•
Pilotettu ovenkahva	EasyHandle
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	EasyControl
Tarkka säätö	Jääkaapin ja pakastimen lämpötila
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Kyllä
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Eco-tila	•
<b>Jääkaappi/jääkaappiosa</b>	
Hyllytasojen määrä	5
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	2
Oven tölkkihyllyjen määrä	3
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	4
<b>Pakastin/pakastinosa</b>	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Vuotuinen energiankulutus, kWh	238,00
Energiankulutus/24 h, kWh	0,65
<b>Turvallisuus</b>	
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Laitteen leveys, mm	600
Laitteen korkeus, mm	2030
Laitteen syvyys, mm	660
Paino, kg	73,8
Ilmastoluokka	SN-T

KFN 4494 ED

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin

DailyFresh ExtraCool, NoFrost ja EasyHandle, erittäin kätevä.




EAN: 4002516527800 / Materiaalin numero: 11980060 /  
Vanhan materiaalin numero: 38449451EU1

Jääkaappiosan tilavuus, l	279
4* pakastinosan tilavuus, l	89
Kokonaiskäyttötilavuus, l	368
Pakasteiden lämmönousuaika, h	12
Pakastuskyky, kg/24 h	10,00
Äänitasoluokka (A-D)	C
Äänitaso dB(A) re 1 pW	39
Virrankulutus, mA	1500
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,1
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Munalokero	•
Jääpala-astia	•


## KFN 4494 ED

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin


DailyFresh ExtraCool, NoFrost ja EasyHandle, erittäin kätevä.




KFN4494ED, installation sketch (installation drawings)



KFN4494ED, connection sketch (footnote\*) (installation drawings)



KFN4494ED, top view (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (\*footnote)