

KFN 4374 ED

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin

DailyFresh ExtraCool, NoFrost ja LED-valo, erittäin kätevä.



- 2 laatikkoa, toisen kosteus säädettävissä – DailyFresh ExtraCool
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan
- Kahvatonta muotoilua integroidun kahvan ansioista
- Enemmän tilaa ja kätevyttä XL-sisätilan ansioista



EAN: 4002516528159 / Materiaalin numero: 11980150 /
Vanhan materiaalin numero: 38437454EU1

Laitekategoria	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
Rakennetyyppi	
Vapaasti sijoitettava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Ulkokuoren väri	Valkoinen
Etuseinän väri	Valkoinen
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
Käyttömukavuus	
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
DynaCool	•
NoFrost-automaattisulatus	•
XL-sisätila	•
VarioRoom	•
Pilotettu ovenkahva	SideOpen
Ohjaus	
Toimintaperiaate	EasyControl
Tarkka säätö	Jääkaapin ja pakastimen lämpötila
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Kyllä
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Eco-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Hyllytasojen määrä	4
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	2
Oven tölkkihyllyjen määrä	2
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	3
Pakastin/pakastinosa	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Vuotuinen energiankulutus, kWh	238,00
Energiankulutus/24 h, kWh	0,65
Turvallisuus	
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Laitteen leveys, mm	600
Laitteen korkeus, mm	1860
Laitteen syvyys, mm	660
Paino, kg	68,9
Ilmastoluokka	SN-T

KFN 4374 ED

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin

DailyFresh ExtraCool, NoFrost ja LED-valo, erittäin kätevä.




EAN: 4002516528159 / Materiaalin numero: 11980150 /
Vanhan materiaalin numero: 38437454EU1

Jääkaappiosan tilavuus, l	237
4* pakastinosan tilavuus, l	89
Kokonaiskäyttötilavuus, l	326
Pakasteiden lämmönousuaika, h	13
Pakastuskyky, kg/24 h	10,00
Äänitasoluokka (A-D)	C
Äänitaso dB(A) re 1 pW	39
Virrankulutus, mA	1500
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,1
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Munalokero	•
Jääpala-astia	•


KFN 4374 ED

Vapaasti sijoitettava jääkaappi-pakastin


DailyFresh ExtraCool, NoFrost ja LED-valo, erittäin kätevä.



KFN4374ED, KDN4074E Active, KDN4071E Active, KDN4174E Active, installation sketch (installation drawings)



KFN4374ED, KDN4074E Active, KDN4071E Active, KDN4174E Active, KFN4391ED, KFN4394ED, top view (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)